

Garant GRIDLINE

**Darbastalis su važiuokle, plotis 850 mm su bambukine plokšte, 20×20G,
Plokštės ilgis: 1500mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	923651 1500
GTIN	4062406086008
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Stabilios plieninės konstrukcijos darbastalis su sija iš 4-briaunio vamzdžio, **100% pilnai ištraukiami stalčiai** su diferencialiniu ištraukikliu ir 75 kg keliamąja galia. **Atskiras stalčių atrakinimas viena ranka** neleidžia stalčiams atsidaryti transportuojant. Važiuklė su 2 valdymo ir 2 stabiliais ratukais (100 mm) iš pilnavidurės gumos. Darbastalis pakeliamas arba nuleidžiamas tolygiai naudojant 2K-Haptoprene® kėlimo rankeną, todėl yra visiškai stabilus dirbant arba transportuojant. Važiuklė atlaiko iki **400 kg** (varstotas ir jo turinys). Kojelės su grindis tausojančiomis plastikinėmis kreipiamosiomis. Stalčių korpusas 24G rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis iš abiejų pusių mm: 75

Durelių aukštis iš abiejų pusių mm: 425

Spalva:

Korpusas, kojų dalys ir stalčių korpusas šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, priekiniai stalčiai tamsiai pilki RAL 7016, **važiuklė visada tamsiai pilka RAL 7016** (nekonfigūruojama), **dengta milteliais. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Techninis aprašymas

Stalčių naudingasis gylis G	20
Darbastalio gylis	750 mm

Buferis	ne
Stalčių naudingasis plotis G	20
nuleidžiamas	taip
Ratuko Ø stabilus ratukas	100 mm
Darbastalio paviršius	lakuota bespalviu laku
Stalčių naudingasis gylis G	20×20
Spintelės gylis	700 mm
Spintelės plotis	1300 mm
Stalviršio medžiaga	Bambukas
Valdomų ratukų be stabdžių skaičius	2
Durų skaičius	2
ComfortClose	ne
Stalčių bloko naudingasis aukštis	525 mm
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Stumiamoji rankena	ne
Darbastalio storis	50 mm
Aukštis	850 mm
Stalčių skaičius	2
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Ratuko Ø valdomas ratukas	100 mm
Rato medžiaga	Pilnavidurė guma
Darbastalio ilgis	1500 mm
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Svoris	139,6 kg
maksimali važiuoklės keliamoji galia	400 kg
Atskirų stalčių fiksatorius	Darbas viena ranka
Įvesties kištuko tipas	F
Nominalioji įtampa	250 V
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija

medžiagos storis	1 mm
Darbatalio aukštis	850 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	400 kg
Plokštelės storis	50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Durų atidarymo kampas	180 laipsniai
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20×20G
Produkto rūšis	stumdomas darbatalis

Priedai

Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka Stalčių aukštis 75 mm	927805 75
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas KO21	914227 KO21
Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas KO12	914226 KO12