

Garant GRIDLINE

**Darbastalis su važiuokle, plotis 850 mm su buko Multiplex plokšte, 20×20G,  
Plokštės ilgis: 1500mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	923654 1500
GTIN	4062406086015
Produktų klasė	9GG

**Aprašymas****Modelis:**

Stabilios plieninės konstrukcijos darbastalis su sija iš 4-briaunio vamzdžio, **100% pilnai ištraukiami stalčiai** su diferencialiniu ištraukikliu ir 75 kg keliamąja galia. **Atskiras stalčių atrakinimas viena ranka** neleidžia stalčiams atsidaryti transportuojant. Važiuklė su 2 valdymo ir 2 stabiliais ratukais (100 mm) iš pilnavidurės gumos. Darbastalis pakeliamas arba nuleidžiamas tolygiai naudojant 2K-Haptoprene® kėlimo rankeną, todėl yra visiškai stabilus dirbant arba transportuojant. Važiuklė atlaiko iki **400 kg** (varstotas ir jo turinys). Kojelės su grindis tausojančiomis plastikinėmis krepjamosiomis. Stalčių korpusas 24G rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna.

**Komplektacija:**

Stalčių priekinis aukštis iš abiejų pusių mm: 75

Durelių aukštis iš abiejų pusių mm: 425

**Spalva:**

Korpusas, kojų dalys ir stalčių korpusas šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, priekiniai stalčiai tamsiai pilki RAL 7016, **važiuklė visada tamsiai pilka RAL 7016** (nekonfigūruojama), **dengta milteliais. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

**Techninis aprašymas**

Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2

Ratuko Ø stabilus ratukas	100 mm
ComfortClose	ne
Stalčių skaičius	2
Ratuko Ø valdomas ratukas	100 mm
Buferis	ne
Durų skaičius	2
Stalviršio medžiaga	Buko Multiplex
nuleidžiamas	taip
Darbastalio gylis	750 mm
Svoris	146,6 kg
Spintelės gylis	700 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Stalčių naudingasis plotis G	20
Stalčių bloko naudingasis aukštis	525 mm
Darbastalio ilgis	1500 mm
Rato medžiaga	Pilnavidurė guma
Darbastalio paviršius	lakuota bespalviu laku
maksimali važiuoklės keliamoji galia	400 kg
Darbastalio storis	50 mm
Valdomų ratukų be stabdžių skaičius	2
Stumiamoji rankena	ne
Aukštis	850 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20×20
Spintelės plotis	1300 mm
Atskirų stalčių fiksatorius	Darbas viena ranka
Nominalioji įtampa	250 V
Įvesties kištuko tipas	F
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija

medžiagos storis	1 mm
Darbatalio aukštis	850 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	400 kg
Plokštelės storis	50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Durų atidarymo kampas	180 laipsniai
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20×20G
Produkto rūšis	stumdomas darbatalis

## Priedai

Spynos aklė, skirta GridLine Tipas KO21	914227 KO21
Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas KO12	914226 KO12
Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka Stalčių aukštis 75 mm	927805 75