

Garant GRIDLINE

**Darbastalis su važiuokle, plotis 850 mm su tamsia Eluplan plokšte, 20×20G,  
Plokštės ilgis: 1500mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	923657 1500
GTIN	4062406086022
Produktų klasė	9GG

**Aprašymas****Modelis:**

Stabilios plieninės konstrukcijos darbastalis su sija iš 4-briaunio vamzdžio, **100% pilnai ištraukiami stalčiai** su diferencialiniu ištraukikliu ir 75 kg keliamąja galia. **Atskiras stalčių atrakinimas viena ranka** neleidžia stalčiams atsidaryti transportuojant. Važiuklė su 2 valdymo ir 2 stabiliais ratukais (100 mm) iš pilnavidurės gumos. Darbastalis pakeliamas arba nuleidžiamas tolygiai naudojant 2K-Haptoprene® kėlimo rankeną, todėl yra visiškai stabilus dirbant arba transportuojant. Važiuklė atlaiko iki **400 kg** (varstotas ir jo turinys). Kojelės su grindis tausojančiomis plastikinėmis kreipiamosiomis. Stalčių korpusas 24G rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna.

**Komplektacija:**

Stalčių priekinis aukštis iš abiejų pusių mm: 75

Durelių aukštis iš abiejų pusių mm: 425

**Spalva:**

Korpusas, kojų dalys ir stalčių korpusas šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, priekiniai stalčiai tamsiai pilki RAL 7016, **važiuoklė visada tamsiai pilka RAL 7016** (nekonfigūruojama), **dengta milteliais. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

**Techninis aprašymas**

Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
ComfortClose	ne

nuleidžiamas	taip
Stalčių naudingasis gylis G	20×20
Darbastalio paviršius	lakuota bespalviu laku
Stalčių naudingasis plotis G	20
Spintelės gylis	700 mm
Valdomų ratukų be stabdžių skaičius	2
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
maksimali važiuoklės keliamoji galia	400 kg
Stalčių skaičius	2
Darbastalio storis	50 mm
Ratuko Ø stabilus ratukas	100 mm
Stalviršio medžiaga	Buko Multiplex
Durų skaičius	2
Ratuko Ø valdomas ratukas	100 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20
Rato medžiaga	Pilnavidurė guma
Aukštis	850 mm
Stalčių bloko naudingasis aukštis	525 mm
Darbastalio ilgis	1500 mm
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Stumiamoji rankena	ne
Spintelės plotis	1300 mm
Darbastalio gylis	750 mm
Buferis	ne
Svoris	132,6 kg
Atskirų stalčių fiksatorius	Darbas viena ranka
Įvesties kištuko tipas	F
Nominalioji įtampa	250 V
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija

medžiagos storis	1 mm
Darbatalio aukštis	850 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	400 kg
Plokštelės storis	50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Durų atidarymo kampas	180 laipsniai
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20×20G
Produkto rūšis	stumdomas darbatalis

## Priedai

Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka Stalčių aukštis 75 mm	927805 75
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas KO21	914227 KO21
Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas KO12	914226 KO12