

Garant GRIDLINE

**Darbastalis su važiuokle, plotis 950 mm su tamsia Eluplan plokšte, 20×20G,
Plokštės ilgis: 1500mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

923677 1500

GTIN

4062406086121

Produktų klasė

9GG

Aprašymas**Modelis:**

Stabilios plieninės konstrukcijos darbastalis su sija iš 4-briaunio vamzdžio, **100% pilnai ištraukiami stalčiai** su diferencialiniu ištraukikliu ir 75 kg keliamąja galia. **Atskiras stalčių atrakinimas viena ranka** neleidžia stalčiams atsidaryti transportuojant. Važiuklė su 2 valdymo ir 2 stabiliais ratukais (100 mm) iš pilnavidurės gumos. Darbastalis pakeliamas arba nuleidžiamas tolygiai naudojant 2K-Haptoprene® kėlimo rankeną, todėl yra visiškai stabilus dirbant arba transportuojant. Važiuklė atlaiko iki **400 kg** (varstotas ir jo turinys). Kojelės su grindis tausojančiomis plastikinėmis kreipiamosiomis. Stalčių korpusas 24G rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis iš abiejų pusių mm: 75

Durelių aukštis iš abiejų pusių mm: 525

Lentynų skaičius, aukštis reguliuojamas: 2

Spalva:

Korpusas, kojų dalys ir stalčių korpusas šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, priekiniai stalčiai tamsiai pilki RAL 7016, **važiuklė visada tamsiai pilka RAL 7016** (nekonfigūruojama), **dengta milteliais. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Techninis aprašymas

Stalčių naudingasis gylis G

20×20

Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Stalčių bloko naudingasis aukštis	625 mm
Stalviršio medžiaga	Buko Multiplex
Svoris	141 kg
Aukštis	950 mm
Rato medžiaga	Pilnavidurė guma
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Stumiamoji rankena	ne
Stalčių naudingasis gylis G	20
Spintelės gylis	700 mm
Stalčių skaičius	2
Darbastalio storis	50 mm
Darbastalio paviršius	lakuota bespalviu laku
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Ratuko Ø stabilus ratukas	100 mm
ComfortClose	ne
Darbastalio ilgis	1500 mm
Spintelės plotis	1300 mm
Darbastalio gylis	750 mm
Valdomų ratukų be stabdžių skaičius	2
maksimali važiuoklės keliamoji galia	400 kg
Stalčių naudingasis plotis G	20
Ratuko Ø valdomas ratukas	100 mm
nuleidžiamas	taip
Buferis	ne
Durų skaičius	2
Atskirų stalčių fiksatorius	Darbas viena ranka
Įvesties kištuko tipas	F
Nominalioji įtampa	250 V

Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1 mm
Darbastalio aukštis	950 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	400 kg
Plokštelės storis	50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Durų atidarymo kampas	180 laipsniai
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20x20G
Produkto rūšis	stumdomas darbastalis

Priedai

Spynos aklė, skirta GridLine Tipas KO21	914227 KO21
Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas KO12	914226 KO12
Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka Stalčių aukštis 75 mm	927805 75