

Garant GRIDLINE

Stumdomas darbastalis be aukščio reguliavimo prietaiso ir spaustuvo su buko Multiplex plokšte, 20×20G, Plokštės ilgis: 1250mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	923734 1250
GTIN	4062406086251
Produktų klasė	9GG

Aprašymas

Modelis:

Darbastalio konstrukcija iš patvaraus plieno su apatine dalimi iš 4-briaunio vamzdžio. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia. **Atskiras stalčių atrakinimas viena ranka** neleidžia stalčiams atsidaryti transportuojant. Važiuklė su 2 valdymo ir 2 stabiliais ratukais (100 mm) iš pilnavidurės gumos. Darbastalis pakeliamas arba nuleidžiamas tolygiai naudojant 2K-Haptoprene® kėlimo rankeną, todėl yra visiškai stabilus dirbant arba transportuojant. Važiuklė atlaiko iki **400 kg** (varstotas ir jo turinys). Kojelės su grindis tausojančiomis plastikinėmis kreipiamosiomis. Užrakinama su cilindrine spyna.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis mm: 75

Durų aukštis mm: 425

Spaustuvo korpuso durelių aukštis mm: 575

Spalva:

Korpusas, kojų dalys ir stalčių korpusas šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, priekiniai stalčiai tamsiai pilki RAL 7016, **važiuklė visada tamsiai pilka RAL 7016** (nekonfigūruojama), **dengta milteliais. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Techninis aprašymas

Rato medžiaga	Pilnavidurė guma
Stalčių naudingasis gylis G	20

Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
ComfortClose	ne
Stalčių naudingasis gylis G	20×20
Svoris	122,7 kg
nuleidžiamas	taip
Darbastalio ilgis	1250 mm
Ratuko Ø stabilus ratukas	100 mm
Valdomų ratukų be stabdžių skaičius	2
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Darbastalio gylis	750 mm
Buferis	ne
Darbastalio storis	50 mm
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Stalviršio medžiaga	Buko Multiplex
Aukštis	850 mm
Darbastalio paviršius	lakuota bespalviu laku
Ratuko Ø valdomas ratukas	100 mm
Stalčių skaičius	1
Durų skaičius	2
maksimali važiuoklės keliamoji galia	400 kg
Stumiamoji rankena	ne
Stalčių naudingasis plotis G	20
Atskirų stalčių fiksatorius	Darbas viena ranka
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1 mm
Darbastalio aukštis	850 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	400 kg
Plokštelės storis	50 mm

Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Durų atidarymo kampas	180 laipsniai
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20×20G
Produkto rūšis	stumdomas darbatalis

Priedai

Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka Stalčių aukštis 75 mm	927805 75
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas HU21	914227 HU21
Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas KO12	914226 KO12