

Garant GRIDLINE

**Stumdomas darbastalis su aukščio reguliavimo prietaisu ir spaustuvu su tamsia Eluplan plokšte, 20×20G, Plokštės ilgis: 1250mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	923717 1250
GTIN	4062406086237
Produktų klasė	9GG

**Aprašymas****Modelis:**

Darbastalio konstrukcija iš patvaraus plieno su apatine dalimi iš 4-briaunio vamzdžio. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia. **Atskiras stalčių atrakinimas viena ranka** neleidžia stalčiams atsidaryti transportuojant. Važiuklė su 2 valdymo ir 2 stabiliais ratukais (100 mm) iš pilnavidurės gumos. Darbastalis pakeliamas arba nuleidžiamas tolygiai naudojant 2K-Haptoprene® kėlimo rankeną, todėl yra visiškai stabilus dirbant arba transportuojant. Važiuklė atlaiko iki **400 kg** (varstotas ir jo turinys). Kojelės su grindis tausojančiomis plastikinėmis kreipiamosiomis. Užrakinama su cilindrine spyna.

**Komplektacija:**

Stalčių priekinis aukštis mm: 75

Durų aukštis mm: 525

Spaustuvo korpuso durelių aukštis mm: 675

Lentynų skaičius, aukštis reguliuojamas: 1

**Tiekimo sudėtis:**

Su GARANT nulenkimo ir aukščio reguliavimo prietaisu Nr. 967568 dyd. 120 ir su spaustuvu Nr.967100 dyd.120.

**Spalva:**

Korpusas, kojelės ir stalčių korpusas šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, stalčių priekis ryškiai mėlynos spalvos RAL 7016, **važiuklė visada ryškiai mėlynos spalvos RAL 7016**, (nekonfigūruojama), **dažyta milteliniu būdu. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

## Techninis aprašymas

Durų skaičius	2
Stalčių naudingasis gylis G	20
maksimali važiuoklės keliamoji galia	400 kg
Stalviršio medžiaga	Eluplan
Darbastalio ilgis	1250 mm
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Svoris	137,6 kg
Stalčių skaičius	1
Aukštis	950 mm
Stumiamoji rankena	ne
Stalčių naudingasis plotis G	20
Ratuko Ø valdomas ratukas	100 mm
Valdomų ratukų be stabdžių skaičius	2
Darbastalio storis	50 mm
nuleidžiamas	taip
Stalčių naudingasis gylis G	20×20
Darbastalio gylis	750 mm
Buferis	ne
Rato medžiaga	Guma
ComfortClose	ne
Ratuko Ø stabilus ratukas	100 mm
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Atskirų stalčių fiksatorius	Darbas viena ranka
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1 mm
Darbastalio aukštis	950 mm

Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	400 kg
Plokštelės storis	50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Durų atidarymo kampas	180 laipsniai
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20×20G
Produkto rūšis	stumdomas darbastalis

## Priedai

Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka Stalčių aukštis 75 mm	927805 75
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas HU21	914227 HU21
Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas KO12	914226 KO12