

Stumdomas darbastalis su aukščio reguliavimo prietaisu ir spaustuvu su bambukine plokšte, 20×20G, Plokštės ilgis: 1250mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	923711 1250
GTIN	4062406086213
Produktų klasė	9GG

Aprašymas

Modelis:

Darbastalio konstrukcija iš patvaraus plieno su apatine dalimi iš 4-briaunio vamzdžio. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia. **Atskiras stalčių atrakinimas viena ranka** neleidžia stalčiams atsidaryti transportuojant. Važiuoklė su 2 valdymo ir 2 stabiliais ratukais (100 mm) iš pilnavidurės gumos. Darbastalis pakeliamas arba nuleidžiamas tolygiai naudojant 2K-Haptoprene® kėlimo rankeną, todėl yra visiškai stabilus dirbant arba transportuojant. Važiuoklė atlaiko iki **400 kg** (varstotas ir jo turinys). Kojelės su grindis tausojančiomis plastikinėmis kreipiamosiomis. Užrakinama su cilindrine spyna.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis mm: 75

Durų aukštis mm: 525

Spaustuvo korpuso durelių aukštis mm: 675

Lentynų skaičius, aukštis reguliuojamas: 1

Tiekimo sudėtis:

Su GARANT nulenkimo ir aukščio reguliavimo prietaisu Nr. 967568 dyd. 120 ir su spaustuvu Nr.967100 dyd.120.

Spalva:

Korpusas, kojelės ir stalčių korpusas šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, stalčių priekis ryškiai mėlynos spalvos RAL 7016, **važiuoklė visada ryškiai mėlynos spalvos RAL 7016**, (nekonfigūruojama), **dažyta milteliniu būdu. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Techninis aprašymas

Valdomų ratukų be stabdžių skaičius	2
Darbastalio ilgis	1250 mm
Svoris	143,5 kg
Ratuko Ø stabilus ratukas	100 mm
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Stalčių naudingasis plotis G	20
Stalviršio medžiaga	Bambukas
Stumiamoji rankena	ne
Darbastalio gylis	750 mm
Durų skaičius	2
nuleidžiamas	taip
Darbastalio paviršius	alyvuotas
Stalčių naudingasis gylis G	20
Stalčių skaičius	1
Buferis	ne
Darbastalio storis	50 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20×20
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Aukštis	950 mm
maksimali važiuoklės keliamoji galia	400 kg
Ratuko Ø valdomas ratukas	100 mm
Rato medžiaga	Guma
ComfortClose	ne
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Atskirų stalčių fiksatorius	Darbas viena ranka
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1 mm

Darbastalio aukštis	950 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	400 kg
Plokštelės storis	50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Durų atidarymo kampas	180 laipsniai
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20x20G
Produkto rūšis	stumdomas darbastalis

Priedai

Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka Stalčių aukštis 75 mm	927805 75
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas HU21	914227 HU21
Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas KO12	914226 KO12