

Garant GRIDLINE

Stumdomas darbastalis be aukščio reguliavimo prietaiso ir spaustuvo su tamsia Eluplan plokšte, 20×20G, Plokštės ilgis: 1250mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	923757 1250
GTIN	4062406086299
Produktų klasė	9GG

Aprašymas

Modelis:

Darbastalio konstrukcija iš patvaraus plieno su apatine dalimi iš 4-briaunio vamzdžio. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia. **Atskiras stalčių atrakinimas viena ranka** neleidžia stalčiams atsidaryti transportuojant. Važiuklė su 2 valdymo ir 2 stabiliais ratukais (100 mm) iš pilnavidurės gumos. Darbastalis pakeliamas arba nuleidžiamas tolygiai naudojant 2K-Haptoprene® kėlimo rankeną, todėl yra visiškai stabilus dirbant arba transportuojant. Važiuklė atlaiko iki **400 kg** (varstotas ir jo turinys). Kojelės su grindis tausojančiomis plastikinėmis kreipiamosiomis. Užrakinama su cilindrine spyňa.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis mm: 75

Durų aukštis mm: 525

Spaustuvo korpuso durelių aukštis mm: 675

Lentynų skaičius, aukštis reguliuojamas: 1

Spalva:

Korpusas, kojelės ir stalčių korpusas šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, stalčių priekis ryškiai mėlynos spalvos RAL 7016, **važiuklė visada ryškiai mėlynos spalvos RAL 7016**, (nekonfigūruojama), **dažyta milteliniu būdu. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Techninis aprašymas

Stalčių skaičius	1
Svoris	118 kg
Stumiamoji rankena	ne
ComfortClose	ne
Rato medžiaga	Guma
Stalviršio medžiaga	Eluplan
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Aukštis	950 mm
Durų skaičius	2
maksimali važiuoklės keliamoji galia	400 kg
Darbastalio gylis	750 mm
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Ratuko Ø stabilus ratukas	100 mm
Darbastalio ilgis	1250 mm
Ratuko Ø valdomas ratukas	100 mm
Stalčių naudingasis plotis G	20
Valdomų ratukų be stabdžių skaičius	2
Darbastalio storis	50 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20
nuleidžiamas	taip
Stalčių naudingasis gylis G	20×20
Buferis	ne
Atskirų stalčių fiksatorius	Darbas viena ranka
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1 mm
Darbastalio aukštis	950 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	400 kg

Plokštelės storis	50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Durų atidarymo kampas	180 laipsniai
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20×20G
Produkto rūšis	stumdomas darbatalis

Priedai

Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas KO12	914226 KO12
Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka Stalčių aukštis 75 mm	927805 75
Synos aklė, skirta GridLine Tipas HU21	914227 HU21