

Garant GRIDLINE

Stumdomas darbastalis be aukščio reguliavimo prietaiso ir spaustuvo su buko Multiplex plokšte, 20×20G, Plokštės ilgis: 1250mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	923754 1250
GTIN	4062406086282
Produktų klasė	9GG

Aprašymas

Modelis:

Darbastalio konstrukcija iš patvaraus plieno su apatine dalimi iš 4-briaunio vamzdžio. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia. **Atskiras stalčių atrakinimas viena ranka** neleidžia stalčiams atsidaryti transportuojant. Važiuklė su 2 valdymo ir 2 stabiliais ratukais (100 mm) iš pilnavidurės gumos. Darbastalis pakeliamas arba nuleidžiamas tolygiai naudojant 2K-Haptoprene® kėlimo rankeną, todėl yra visiškai stabilus dirbant arba transportuojant. Važiuklė atlaiko iki **400 kg** (varstotas ir jo turinys). Kojelės su grindis tausojančiomis plastikinėmis kreipiamosiomis. Užrakinama su cilindrine spyňa.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis mm: 75

Durų aukštis mm: 525

Spaustuvo korpuso durelių aukštis mm: 675

Lentynų skaičius, aukštis reguliuojamas: 1

Spalva:

Korpusas, kojelės ir stalčių korpusas šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, stalčių priekis ryškiai mėlynos spalvos RAL 7016, **važiuklė visada ryškiai mėlynos spalvos RAL 7016**, (nekonfigūruojama), **dažyta milteliniu būdu. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Techninis aprašymas

Darbastalio paviršius	lakuota bespalviu laku
Stalčių naudingasis gylis G	20×20
ComfortClose	ne
Darbastalio storis	50 mm
Durų skaičius	2
Rato medžiaga	Guma
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Buferis	ne
Ratuko Ø stabilus ratukas	100 mm
Stumiamoji rankena	ne
Ratuko Ø valdomas ratukas	100 mm
Valdomų ratukų be stabdžių skaičius	2
Stalčių naudingasis gylis G	20
nuleidžiamas	taip
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Darbastalio gylis	750 mm
Stalčių naudingasis plotis G	20
maksimali važiuoklės keliamoji galia	400 kg
Aukštis	950 mm
Svoris	129,6 kg
Stalčių skaičius	1
Darbastalio ilgis	1250 mm
Stalviršio medžiaga	Buko Multiplex
Atskirų stalčių fiksatorius	Darbas viena ranka
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1 mm
Darbastalio aukštis	950 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg

Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	400 kg
Plokštelės storis	50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Durų atidarymo kampas	180 laipsniai
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20×20G
Produkto rūšis	stumdomas darbastalis

Priedai

Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas KO12	914226 KO12
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas HU21	914227 HU21
Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka Stalčių aukštis 75 mm	927805 75