

Garant GRIDLINE

Stumdomas darbastalis be aukščio reguliavimo prietaiso ir spaustuvo su bambukine plokšte, 20×20G, Plokštės ilgis: 1250mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	923731 1250
GTIN	4062406086244
Produktų klasė	9GG

Aprašymas

Modelis:

Darbastalio konstrukcija iš patvaraus plieno su apatine dalimi iš 4-briaunio vamzdžio. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia. **Atskiras stalčių atrakinimas viena ranka** neleidžia stalčiams atsidaryti transportuojant. Važiuklė su 2 valdymo ir 2 stabiliais ratukais (100 mm) iš pilnavidurės gumos. Darbastalis pakeliamas arba nuleidžiamas tolygiai naudojant 2K-Haptoprene® kėlimo rankeną, todėl yra visiškai stabilus dirbant arba transportuojant. Važiuklė atlaiko iki **400 kg** (varstotas ir jo turinys). Kojelės su grindis tausojančiomis plastikinėmis kreipiamosiomis. Užrakinama su cilindrine spyna.

Komplektacija:

Stalčių priekinis aukštis mm: 75

Durų aukštis mm: 425

Spaustuvo korpuso durelių aukštis mm: 575

Spalva:

Korpusas, kojų dalys ir stalčių korpusas šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, priekiniai stalčiai tamsiai pilki RAL 7016, **važiuklė visada tamsiai pilka RAL 7016** (nekonfigūruojama), **dengta milteliais. Stalčių korpusas, nekonfigūruojamas, visada šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Techninis aprašymas

Svoris	117 kg
maksimali važiuklės keliamoji galia	400 kg

Rato medžiaga	Pilnavidurė guma
Darbastalio storis	50 mm
Stalčių naudingasis plotis G	20
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius	2
Aukštis	850 mm
nuleidžiamas	taip
Valdomų ratukų be stabdžių skaičius	2
ComfortClose	ne
Stalčių naudingasis gylis G	20
Ratuko Ø valdomas ratukas	100 mm
Durų skaičius	2
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20×20
Ratuko Ø stabilus ratukas	100 mm
Stalviršio medžiaga	Plokštė iš bambuko
Darbastalio ilgis	1250 mm
Stumiamoji rankena	ne
Darbastalio gylis	750 mm
Stalčių skaičius	1
Buferis	ne
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Atskirų stalčių fiksatorius	Darbas viena ranka
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1 mm
Darbastalio aukštis	850 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	400 kg
Plokštelės storis	50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %

Durų atidarymo kampas	180 laipsniai
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20x20G
Produkto rūšis	stumdomas darbatalis

Priedai

Stalčiai su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka Stalčių aukštis 75 mm	927805 75
Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas KO12	914226 KO12
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas HU21	914227 HU21