

Garant GRIDLINE

**Darbastalis, kairėje atviras, dešinėje 4 stalčiai buko Multiplex plokštė, 20x20G, Plokštės ilgis: 1500mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	921044 1500
GTIN	4062406086336
Produktų klasė	9GG

**Aprašymas****Modelis:**

Darbastalio konstrukcija iš patvaraus plieno su apatine dalimi iš 4-briaunio vamzdžio. Stalčių korpusas rakinamas centriniu užraktu naudojant kaištinę spyną. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia. Kojelės su grindis tausojančiomis plastikinėmis kreipiančiosiomis.

Korpusas šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažytas miltelinu būdu**. Stalčių priekinės dalies spalvą galima rinktis. Jokių išsikišusių briaunų optimaliam valymui ir ploto išnaudojimui su paskirstymo priemonėmis (dėžutėmis, kietojo putplasčio įdėklais, skiriamosiomis sienelėmis su įpjovomis). Stalčius galima tvirtinti kas 25 mm.

Užrakto sistema su cilindrine spyna su 5 laikikliais, moduline apyrakte. Gali būti rakinamos įrangos dalimi.

Korpusas su durelėmis ir viena įdedama lentyna.

**Komplektacija:**

Durelių aukštis (kairėje) mm: 525

Lentynų skaičius, aukštis reguliuojamas (kairėje): 1

Stalčių priekinis aukštis (dešinėje) mm: 75, 100, 150, 200

**Priedai pasirinktinai:**

papildomus priedus, pvz.: rankinį aukščio reguliatorių, ratukus, šoninius skydus ir t. t., galima rasti GridLine atskiruose komponentuose, esančiuose 92-ajame skyriuje.

**Spalva:**

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, **dažyti miltelinu būdu. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visuomet šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

## Techninis aprašymas

Darbastalio gylis	750 mm
Stalčių bloko naudingasis aukštis	525 mm
Stalčių skaičius	4
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Spintelės plotis	1300 mm
Stalčių naudingasis plotis G	20
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Darbastalio ilgis	1500 mm
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	800 kg
Darbastalio storis	50 mm
Aukštis	850 mm
Serija	Ready-to-go
Stalčių naudingasis gylis G	20
Spintelės gylis	700 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20×20
Svoris	142,3 kg
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1 mm
Darbastalio aukštis	850 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Plokštelės storis	50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Durų atidarymo kampas	180 laipsniai
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė

Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20x20G
Produkto rūšis	Darbastalis

## Priedai

Spynos aklė, skirta GridLine Tipas KO21	914227 KO21
Stalčius Stalčių aukštis 100 mm	927800 100
Apyraktė su 2 raktais Užrakinimo numeris Ho (3-jų skaitmenų) 003	950050 003
Rantytos gumos kilimėlis lentynoms Matmenys G 20X20	951910 20X20
Replių rinkinys Įrankių skaičius 5	954295 5
Dirbtuvių įrankių rinkinys Įrankių skaičius 26	955081 26
easyPick smulkių dalių dėžučių rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 75/2	950300 75/2
Atsuktuvų rinkinys Įrankių skaičius 10	953521 10
Žymėjimo ir pjovimo įrankių rinkinys Įrankių skaičius 8	954895 8
Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 100/3	950320 100/3
easyPick smulkių dalių dėžučių rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 75/3	950300 75/3
Replių rinkinys Įrankių skaičius 5	954305 5
Viršutinis sluoksnis iš minkšto PVC, skaidrus Plotis 1500 mm	951951 1500
Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 75/2	950320 75/2
Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 75/3	950320 75/3
Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 100/1	950320 100/1
Stalčius Stalčių aukštis 75 mm	927800 75

1/2 colio užmaunamų raktų rinkinys Įrankių skaičius 32	953821 32
Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 150/5	950320 150/5
1/4 ir 1/2 colio galvučių rinkinys Įrankių skaičius 37	953828 37
Neslystančių kilimėlių rinkinys stalčiams,5 vnt. Matmenys G 20X20	951885 20X20
Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 150/4	950320 150/4
1/4 ir 1/2 colio galvučių rinkinys Įrankių skaičius 39	953833 39
easyPick smulkių dalių dėžučių rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 75/1	950300 75/1
Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas KO12	914226 KO12
Stalčius Stalčių aukštis 150 mm	927800 150
Kombinuotų veržliarakčių rinkinys Įrankių skaičius 20	952505 20
Dildžių rinkinys Įrankių skaičius 6	952253 6
Dirbtuvių įrankių rinkinys Įrankių skaičius 22	955071 22
Comfort Close stalčių įtraukimo slopinimo sistema Stalčiaus keliamoji galia 75 kg	950180 75
Kilimėlis stalčiams Matmenys G 20X20	951830 20X20
Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 100/2	950320 100/2
Stalčius Stalčių aukštis 200 mm	927800 200
Skiriamųjų sienelių / sienelių su įpjovomis rinkinys Stalčių priekinis aukštis / tipas 75/1	950320 75/1
Demontavimo raktas Tipas 1	950070 1
Atsuktuvų rinkinys Raktų skaičius 10	953522 10
Dirbtuvių įrankiai Raktų skaičius 22	955072 22
Replių rinkinys Raktų skaičius 5	954306 5