

Garant GRIDLINE

Darbastalis, kairėje durys, vidurys atviras, dešinėje 4 stalčiai plokštė iš bambuko, 20x20G, Plokštės ilgis: 2000mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	921171 2000
GTIN	4062406086381
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Darbastalio konstrukcija iš patvaraus plieno su apatine dalimi iš 4-briaunio vamzdžio. Stalčių korpusas rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia. Kojelės su grindis tausojančiomis plastikinėmis kreipiančiosiomis.

Korpusas šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažytas miltelinu būdu**. Stalčių priekinės dalies spalvą galima rinktis. Jokių išsikišusių briaunų optimaliam valymui ir ploto išnaudojimui su paskirstymo priemonėmis (dėžutėmis, kietojo putplasčio įdėklais, skiriamosiomis sienelėmis su įpjovomis). Stalčius galima tvirtinti kas 25 mm.

Užrakto sistema su cilindrine spyna su 5 laikikliais, moduline apyrakte. Gali būti rakinamos įrangos dalimi.

Vidinė dalis su atitrauktu atviru korpusu ergonomiškam sėdėjimui. Korpusas su durelėmis ir reguliuojamo aukščio lentyna

Komplektacija:

Durelių aukštis (kairėje) mm: 625

Lentynų skaičius, aukštis reguliuojamas (kairėje): 1

Stalčių priekinis aukštis (dešinėje) mm: 100, 125, 150, 250

Priedai pasirinktinai:

papildomus priedus, pvz.: rankinį aukščio reguliatorių, ratukus, šoninius skydus ir t. t., galima rasti GridLine atskiruose komponentuose, esančiuose 92-ajame skyriuje.

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, **dažyti miltelinu būdu. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visuomet šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Techninis aprašymas

Stalčių naudingasis gylis G	20×20
Darbastalio ilgis	2000 mm
Darbastalio storis	50 mm
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Stalčių naudingasis plotis G	20
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	800 kg
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Spintelės plotis	1900 mm
Aukštis	950 mm
Svoris	175,2 kg
Stalčių naudingasis gylis G	20
Spintelės gylis	700 mm
Stalčių skaičius	4
Serija	Ready-to-go
Darbastalio gylis	750 mm
Stalčių bloko naudingasis aukštis	625 mm
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1 mm
Darbastalio aukštis	950 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Plokštelės storis	50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Durų atidarymo kampas	180 laipsniai
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20×20G

Produkto rūšis

Darbastalis

Priedai

Apyraktė su 2 raktais Užrakinimo numeris Ho (3-jų skaitmenų) 003

950050 003

Stalčius Stalčių aukštis 150 mm

927800 150

Stalčius Stalčių aukštis 100 mm

927800 100

Stalčius Stalčių aukštis 125 mm

927800 125

Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas KO12

914226 KO12

Stalčius Stalčių aukštis 250 mm

927800 250

Splynos aklė, skirta GridLine Tipas KO21

914227 KO21