

Garant GRIDLINE

Darbastalis, kairėje durys, vidurys atviras, dešinėje 4 stalčiai tamsi Eluplan plokštė, 20×20G, Plokštės ilgis: 2000mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	921177 2000
GTIN	4062406086404
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Darbastalio konstrukcija iš patvaraus plieno su apatine dalimi iš 4-briaunio vamzdžio. Stalčių korpusas rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia. Kojelės su grindis tausojančiomis plastikinėmis kreipiančiosiomis.

Korpusas šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažytas miltelinu būdu**. Stalčių priekinės dalies spalvą galima rinktis. Jokių išsikišusių briaunų optimaliam valymui ir ploto išnaudojimui su paskirstymo priemonėmis (dėžutėmis, kietojo putplasčio įdėklais, skiriamosiomis sienelėmis su įpjovomis). Stalčius galima tvirtinti kas 25 mm.

Užrakto sistema su cilindrine spyna su 5 laikikliais, moduline apyrase. Gali būti rakinamos įrangos dalimi.

Vidinė dalis su atitrauktu atviru korpusu ergonomiškam sėdėjimui. Korpusas su durelėmis ir reguliuojamo aukščio lentyna

Komplektacija:

Durelių aukštis (kairėje) mm: 625

Lentynų skaičius, aukštis reguliuojamas (kairėje): 1

Stalčių priekinis aukštis (dešinėje) mm: 100, 125, 150, 250

Priedai pasirinktinai:

papildomus priedus, pvz.: rankinį aukščio reguliatorių, ratukus, šoninius skydus ir t. t., galima rasti GridLine atskiruose komponentuose, esančiuose 92-ajame skyriuje.

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, **dažyti miltelinu būdu. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visuomet šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Techninis aprašymas

Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Spintelės plotis	1900 mm
Spintelės gylis	700 mm
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Aukštis	950 mm
Svoris	165,2 kg
Stalčių naudingasis plotis G	20
Stalčių skaičius	4
Stalčių naudingasis gylis G	20×20
Stalčių bloko naudingasis aukštis	625 mm
Serija	Ready-to-go
Darbastalio storis	50 mm
Darbastalio ilgis	2000 mm
Darbastalio gylis	750 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	800 kg
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1 mm
Darbastalio aukštis	950 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Plokštelės storis	50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Durų atidarymo kampas	180 laipsniai
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20×20G

Produkto rūšis

Darbastalis

Priedai

Stalčius Stalčių aukštis 100 mm

927800 100

Apyraktė su 2 raktais Užrakinimo numeris Ho (3-jų skaitmenų) 003

950050 003

Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas KO12

914226 KO12

Stalčius Stalčių aukštis 250 mm

927800 250

Synos aklė, skirta GridLine Tipas KO21

914227 KO21

Stalčius Stalčių aukštis 150 mm

927800 150

Stalčius Stalčių aukštis 125 mm

927800 125