

Garant GRIDLINE

Darbastalis, kairėje 5 stalčiai, vidurys atviras, dešinėje 4 stalčiai, Eluplan plokštė; tamsi, 20×20G, Plokštės ilgis: 2000mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	921217 2000
GTIN	4062406086466
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Darbastalio konstrukcija iš patvaraus plieno su apatine dalimi iš 4-briaunio vamzdžio. Stalčių korpusas rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia. Kojelės su grindis tausojančiomis plastikinėmis kreipiančiosiomis.

Korpusas šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažytas miltelinu būdu**. Stalčių priekinės dalies spalvą galima rinktis. Jokių išsikišusių briaunų optimaliam valymui ir ploto išnaudojimui su paskirstymo priemonėmis (dėžutėmis, kietojo putplasčio įdėklais, skiriamosiomis sienelėmis su įpjovomis). Stalčius galima tvirtinti kas 25 mm.

Užrakto sistema su cilindrine spyna su 5 laikikliais, moduline apyrase. Gali būti rakinamos įrangos dalimi.

Vidinė dalis su atitrauktu atviru korpusu ergonomiškam sėdėjimui.

Komplektacija:

stalčių priekinis aukštis (kairėje) mm: 75, 100, 150, 150, 150

stalčių priekinis aukštis (dešinėje) mm: 100, 125, 150, 250

Priedai pasirinktinai:

Papildomus priedus, pvz.: rankinį aukščio reguliatorių, ratukus, šoninius skydus ir t. t., galima rasti GridLine atskiruose komponentuose, esančiuose 92-ajame skyriuje.

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, **dažyti miltelinu būdu. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visuomet šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Techninis aprašymas

Serija	Ready-to-go
Darbastalio ilgis	2000 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20
Stalčių bloko naudingasis aukštis	625 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20×20
Svoris	203,6 kg
Stalčių skaičius	9
Stalčių naudingasis plotis G	20
Spintelės plotis	1900 mm
Darbastalio gylis	750 mm
Darbastalio storis	50 mm
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Aukštis	950 mm
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	800 kg
Spintelės gylis	700 mm
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1 mm
Darbastalio aukštis	950 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Plokštelės storis	50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20×20G
Produkto rūšis	Darbastalis

Priedai

Stalčius Stalčių aukštis 125 mm	927800 125
Stalčius Stalčių aukštis 100 mm	927800 100
Apyraktė su 2 raktais Užrakinimo numeris Ho (3-jų skaitmenų) 003	950050 003
Demontavimo raktas Tipas 1	950070 1
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas KO21	914227 KO21
Stalčius Stalčių aukštis 250 mm	927800 250
Comfort Close stalčių įtraukimo slopinimo sistema Stalčiaus keliamoji galia 75 kg	950180 75
Stalčius Stalčių aukštis 150 mm	927800 150