

Garant GRIDLINE

Darbastalis, kairėje atviras, dešinėje 4 stalčiai buko Multiplex plokštė, 20x20G, Plokštės ilgis: 1500/DEmm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	921404 1500/DE
GTIN	4062406086480
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Darbastalio konstrukcija iš patvaraus plieno su apatine dalimi iš 4-briaunio vamzdžio. Stalčių korpusas rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia.

Tolygiai elektra reguliuojamas aukštis. Aukščio reguliavimas ranka paspaudžiant mygtuką. Prijungimo laidas su vokiškuoju Schuko kištuku. Energijos sąnaudos 250 V / 50 Hz maks. 340 W. Ilgas prijungimo kabelis 1,5 m.

Atitrauktas atviras korpusas ergonomiškam sėdėjimui.

Korpusas šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažytas miltelinu būdu**. Stalčių priekinės dalies spalvą galima rinktis. Jokių išsikišusių briaunų optimaliam valymui ir ploto išnaudojimui su paskirstymo priemonėmis (dėžutėmis, kietojo putplasčio įdėklais, skiriamosiomis sienelėmis su įpjovomis). Stalčius galima tvirtinti kas 25 mm.

Užrakto sistema su cilindrine spyna su 5 laikikliais, moduline apyrase. Gali būti rakinamos įrangos dalimi.

Funkcija:

IP20: Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai $\varnothing > 12$ mm, tačiau reikia nejudinti, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

Komplektacija:

stalčių priekinis aukštis (dešinėje) mm: 75, 100, 150, 200

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, **dažyti miltelinu būdu. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visuomet šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Pastaba:

Montuojant eilę, reikalinga tarpinė plokštelė Nr. 927220.

Techninis aprašymas

Serija	Ready-to-go
Eigos greitis	9 mm/s
Tolygus aukščio reguliavimas	taip
maksimali keliamoji galia	6000 N
Svoris	151,4 kg
Aukščio reguliavimo principas	elektrinis
Spintelės plotis	1300 mm
Aukščio reguliavimo ribos	850 - 1050 mm
Darbastalio storis	50 mm
Spintelės gylis	700 mm
Darbastalio ilgis	1500 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20×20
Stalčių naudingasis plotis G	20
Stalčių naudingasis gylis G	20
Jungties įtampa	250 V
Stalčių bloko naudingasis aukštis	525 mm
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Stalčių skaičius	4
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
ComfortClose	ne
Darbastalio gylis	750 mm
IP apsaugos klasė	IP 20
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija

Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Įvesties kištuko tipas	F
Nominalioji įtampa	250 V
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1 mm
Reguliuojamo aukščio darbo vieta	850-1050 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	400 kg
Aukščio reguliavimo elementas	elektrinis
Plokštelės storis	50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20x20G
Produkto rūšis	Darbastalis

Priedai

Stalčius Stalčių aukštis 150 mm	927800 150
Apyraktė su 2 raktais Užrakinimo numeris Ho (3-jų skaitmenų) 003	950050 003
Spynos aklė, skirta GridLine Tipas KO21	914227 KO21
Stalčius Stalčių aukštis 200 mm	927800 200
Stalčius Stalčių aukštis 75 mm	927800 75
Stalčius Stalčių aukštis 100 mm	927800 100