

Garant GRIDLINE

**Darbastalis, kairėje atviras, dešinėje 4 stalčiai plokštė iš bambuko, 20×20G,
Plokštės ilgis: 1500/DEmm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|----------------|
| Užsakymo numeris | 921441 1500/DE |
| GTIN | 4062406086503 |
| Produktų klasė | 9GG |

Aprašymas**Modelis:**

Darbastalio konstrukcija iš patvaraus plieno su apatine dalimi iš 4-briaunio vamzdžio. Stalčių korpusas rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia.

Tolygiai elektra reguliuojamas aukštis. Aukščio reguliavimas ranka paspaudžiant mygtuką. Prijungimo laidas su vokiškuoju Schuko kištuku. Energijos sąnaudos 250 V / 50 Hz maks. 340 W. Ilgas prijungimo kabelis 1,5 m.

Korpusas šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažytas miltelinu būdu**. Stalčių priekinės dalies spalvą galima rinktis. Jokių išsikišusių briaunų optimaliam valymui ir ploto išnaudojimui su paskirstymo priemonėmis (dėžutėmis, kietojo putplasčio įdėklais, skiriamosiomis sienelėmis su įpjovomis). Stalčius galima tvirtinti kas 25 mm.

Užrakto sistema su cilindrine spyna su 5 laikikliais, moduline apyrakle. Gali būti rakinamos įrangos dalimi.

Funkcija:

IP20: Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai $\varnothing > 12$ mm, tačiau reikia nejudinti, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

Komplektacija:

durelių aukštis (kairėje) mm: 525

lentynų skaičius, aukštis reguliuojamas (kairėje): 1

stalčių priekinis aukštis (dešinėje) mm: 75, 100, 150, 200

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, **dažyti miltelinu būdu. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visuomet šviesiai pilkos RAL 7035.**

Pastaba:

Montuojant eilę, reikalinga tarpinė plokštelė Nr. 927220.

Techninis aprašymas

| | |
|---|----------------------------------|
| Tolygus aukščio reguliavimas | taip |
| Darbastalio storis | 50 mm |
| Elektronine užraktų sistema - galima keisti | taip |
| Stalčių bloko naudingasis aukštis | 525 mm |
| Stalčių skaičius | 4 |
| ComfortClose | ne |
| Svoris | 154,1 kg |
| Aukščio reguliavimo principas | elektrinis |
| Aukščio reguliavimo ribos | 850 - 1050 mm |
| Jungties įtampa | 250 V |
| maksimali keliamoji galia | 6000 N |
| Serija | Ready-to-go |
| Spintelės plotis | 1300 mm |
| Stalčių naudingasis gylis G | 20×20 |
| Eigos greitis | 9 mm/s |
| Stalčiaus naudingasis plotis | 500 mm |
| Stalčių naudingasis gylis G | 20 |
| Stalčių naudingasis plotis G | 20 |
| Spintelės gylis | 700 mm |
| Darbastalio gylis | 750 mm |
| Stalčiaus naudingasis gylis | 500 mm |
| Darbastalio ilgis | 1500 mm |
| IP apsaugos klasė | IP 20 |
| Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija |

| | |
|---|--|
| Maitinimas | Maitinimo šaltinis |
| Įvesties kištuko tipas | F |
| Nominalioji įtampa | 250 V |
| Konstrukcija | Plieninių vamzdžių konstrukcija |
| medžiagos storis | 1 mm |
| Reguliuojamo aukščio darbo vieta | 850-1050 mm |
| Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 75 kg |
| Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė) | 400 kg |
| Aukščio reguliavimo elementas | elektrinis |
| Plokštelės storis | 50 mm |
| Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) | 100 % |
| Durų atidarymo kampas | 180 laipsniai |
| Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė |
| Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produkto pavadinimo požymis | 20×20G |
| Produkto rūšis | Darbastalis |

Priedai

| | |
|--|-------------|
| Valiklių ir alyvos rinkinys Tipas 1 | 926403 1 |
| Stalčius Stalčių aukštis 150 mm | 927800 150 |
| Stūmimo rankena, skirta GridLine Tipas KO12 | 914226 KO12 |
| Stalčius Stalčių aukštis 75 mm | 927800 75 |
| Apyraktė su 2 raktais Užrakinimo numeris Ho (3-jų skaitmenų) 003 | 950050 003 |
| Stalčius Stalčių aukštis 100 mm | 927800 100 |
| Spynos aklė, skirta GridLine Tipas KO21 | 914227 KO21 |
| Stalčius Stalčių aukštis 200 mm | 927800 200 |

