

Garant GRIDLINE

Darbastalis, elektra reguliuojamas aukštis, kairėje 5 stalčiai, vidurys atviras, dešinėje 4 stalčiai plokštė iš bambuko, 20×20G, Plokštės ilgis: 2000/DEmm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	921601 2000/DE
GTIN	4062406086565
Produktų klasė	9GG

Aprašymas

Modelis:

Darbastalio konstrukcija iš patvaraus plieno su apatine dalimi iš 4-briaunio vamzdžio. Stalčių korpusas rakinamas centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia.

Tolygiai elektra reguliuojamas aukštis. Aukščio reguliavimas ranka paspaudžiant mygtuką. Prijungimo laidas su vokiškuoju Schuko kištuku. Energijos sąnaudos 250 V / 50 Hz maks. 340 W. Ilgas prijungimo kabelis 1,5 m.

Vidinė dalis su atitrauktu atviru korpusu ergonomiškam sėdėjimui.

Korpusas šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažytas miltelinu būdu**. Stalčių priekinės dalies spalvą galima rinktis. Jokių išsikišusių briaunų optimaliam valymui ir ploto išnaudojimui su paskirstymo priemonėmis (dėžutėmis, kietojo putplasčio įdėklais, skiriamosiomis sienelėmis su įpjovomis). Stalčius galima tvirtinti kas 25 mm.

Užrakto sistema su cilindrine spyna su 5 laikikliais, moduline apyrase. Gali būti rakinamos įrangos dalimi.

Funkcija:

IP20: Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai $\varnothing > 12$ mm, tačiau reikia nejudinti, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

Komplektacija:

stalčių priekinis aukštis (kairėje) mm: 75, 75, 125, 125, 125

stalčių priekinis aukštis (dešinėje) mm: 75, 100, 150, 200

Spalva:

Korpusas ir stalčių korpusas šviesiai pilki RAL 7035, stalčiai ryškiai mėlyni RAL 7016, **dažyti miltelinu būdu. Stalčių korpusas nekonfigūruojamas, visuomet šviesiai pilkos spalvos RAL 7035.**

Pastaba:

Montuojant eilę, reikalinga tarpinė plokštelė Nr. 927220.

Techninis aprašymas

Stalčių naudingasis plotis G	20
Darbastalio storis	50 mm
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Stalčių bloko naudingasis aukštis	525 mm
ComfortClose	ne
Stalčių naudingasis gylis G	20
Svoris	221,2 kg
Darbastalio gylis	750 mm
Eigos greitis	9 mm/s
Serija	Ready-to-go
maksimali keliamoji galia	6000 N
Aukščio reguliavimo principas	elektrinis
Tolygus aukščio reguliavimas	taip
Aukščio reguliavimo ribos	850 - 1050 mm
Stalčių skaičius	9
Stalčių naudingasis gylis G	20×20
Stalčiaus naudingasis plotis	500 mm
Stalčiaus naudingasis gylis	500 mm
Darbastalio ilgis	2000 mm
Jungties įtampa	250 V
Spintelės plotis	1900 mm
Spintelės gylis	700 mm
IP apsaugos klasė	IP 20
Maitinimas	Varomas akumuliatoriaus energija
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Įvesties kištuko tipas	F

Nominalioji įtampa	250 V
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1 mm
Reguliuojamo aukščio darbo vieta	850-1050 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	350 kg
Aukščio reguliavimo elementas	elektrinis
Plokštelės storis	50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	20x20G
Produkto rūšis	Darbastalis

Priedai

Apyraktė su 2 raktais Užrakinimo numeris Ho (3-jų skaitmenų) 003	950050 003
Synos aklė, skirta GridLine Tipas KO21	914227 KO21
Stalčius Stalčių aukštis 75 mm	927800 75
Stalčius Stalčių aukštis 150 mm	927800 150
Stalčius Stalčių aukštis 100 mm	927800 100
Stalčius Stalčių aukštis 200 mm	927800 200