

**Garant**
**VHM specialus grąžtas DIN 6535 HA, be dangos, Ø DC ±0,003: 2mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	121201 2
GTIN	4045197715487
Produktų klasė	11E

**Aprašymas**
**Modelis:**

**Spiralinis** precizinis grąžtas plastikui. **Savaime centruojantis**, nes **1-a pjovimo briauna** užtikrina **maksimalų gręžimo tikslumą**. **Poliruoti** sraigtiniai grioveliai užtikrina **optimalų drožlių pašalinimą**. **Speciali viršūnė** leidžia **išlaikyti tolerancijos ribas IT7** nuo įėjimo Ø iki išėjimo Ø. **Tolerancija:** nominalusis Ø ± 0,003 mm.

**Pastaba:**

Užspaudimo griovelio ilgis  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.

Forma **HB**: užsakyti **Nr. 121201 + 129100HB**.

Formą **HE**: užsakyti **Nr. 121201 + 129100HE**.

**Techninis aprašymas**

Nominalusis Ø D <sub>c</sub>	2 mm
Koto tolerancija	h6
Užspaudimo griovelio ilgis c	14 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Tolerancija Nominalusis Ø	±0,003
Koto Ø D <sub>s</sub>	3 mm
Bendras ilgis L	50 mm
Pastūma f apdirbant PEEK	0,1 mm/aps,
Norma	Gamykliniai standartai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L <sub>2</sub>	11 mm

Danga	be dangos
Ašmenys	VHM
Modelis	5xD
Smailas kampas	120 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas	ne
Pusiau standartinis	taip
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
PMMA, akrilas	tinka	30 m/min	N
PE-HD	tinka	50 m/min	N
PA 66	tinka	50 m/min	N
PEEK	tinka	50 m/min	N
PF 31	tinka	50 m/min	N
PVDF GF20	ribotai tinka	60 m/min	N
POM GF25	ribotai tinka	60 m/min	N
PA 66 GF30	ribotai tinka	60 m/min	N
PEEK GF30	ribotai tinka	50 m/min	N
PTFE CF25	ribotai tinka	40 m/min	N
PEEK CF30	ribotai tinka	40 m/min	N
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		