

Garant**Gręžimo griebtuvas su cilindrinio koto, Tipas: 32****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	341265 32
GTIN	4062406086633
Produktų klasė	31B

Aprašymas**Modelis:**

- Dešininei ir kairinei sukimosi kryptims.
- Siaura konstrukcija.
- Tikslingas aušinimo priemonės perdavimas.

Privalumai:

- Labai lankstus panaudojimas dėl cilindrinio koto.
- Optimalus įrankio laikymo momentas.

Tiekimo sudėtis:

Pridėtas užveržimo raktas Torx varžtams su skersine rankena.

Techninis aprašymas

Neužveržto patrono ilgis	81,9 mm
Užspaudimo ribos	1 - 16 mm
Išorinis Ø	50 mm
Užveržto patrono ilgis	92 mm
Koto ilgis	60 mm
Bendras ilgis	141,9 mm
Koto Ø D _s	32 mm
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 20 µm

Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3 prie 15000 min ⁻¹
Vidinis aušinimas	taip, su maks. 50 bar
Produkto rūšis	Gręžimo patronas