

**Garant****Gręžimo griebtuvas su cilindrinio koto, Tipas: 25****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	341265 25
GTIN	4062406086626
Produktų klasė	31B

**Aprašymas****Modelis:**

- Dešininei ir kairinei sukimosi kryptims.
- Siaura konstrukcija.
- Tikslingas aušinimo priemonės perdavimas.

**Privalumai:**

- Labai lankstus panaudojimas dėl cilindrinio koto.
- Optimalus įrankio laikymo momentas.

**Tiekimo sudėtis:**

Pridėtas užveržimo raktas Torx varžtams su skersine rankena.

**Techninis aprašymas**

Išorinis Ø	50 mm
Neužveržto patrono ilgis	81,9 mm
Užspaudimo ribos	1 - 16 mm
Užveržto patrono ilgis	92 mm
Koto ilgis	56 mm
Bendras ilgis	137,9 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 20 µm

Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3 prie 15000 min <sup>-1</sup>
Vidinis aušinimas	taip, su maks. 50 bar
Produkto rūšis	Gręžimo patronas