

Garant GRIDLINE

Vario Basic darbastalis, aukštis 850 mm plokštė iš bambuko, Plokštės ilgis: 1000mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	922001 1000
GTIN	4062406086596
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Stabilios plieno konstrukcijos darbastalis. Kojelių apačia 50 mm pločio su įstrižiniu sutvirtinimu ir laikikliu aukščio reguliavimui. Kojelės su grindis tausojančiomis plastikinėmis kreipiančiosiomis. Su 2 poromis kampo aptaisų dar didesniai stabilumui.

Tiekimo sudėtis:

2 kojelių dalys, 2 poros kampo aptaisų, stalviršis.

Priedai pasirinktinai:

Papildomus priedus, pvz.: rankinį aukščio reguliatorių, ratukus, šoninius skydus ir t. t., galima rasti GridLine atskiruose komponentuose, esančiuose 92-ajame skyriuje.

Spalva:

Korpusas ir kojos šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažyti miltelinu būdu.**

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

Techninis aprašymas

Aukštis	850 mm
Darbastalio gylis	750 mm

Stalviršio medžiaga	Bambukas
Svoris	44 kg
Serija	vario Basic
Darbastalio ilgis	1000 mm
Darbastalio storis	50 mm
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1 mm
Darbastalio aukštis	850 mm
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	400 kg
Plokštelės storis	50 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Darbo stalas

Priedai

50 mm storio stalviršiši šachmatine tvarka suklijuoto bambuko Plokštės ilgis 1000 mm	926001 1000
Kojos / apatinė dalis Aukštis 800 mm	927000 800
Kampo aptaisas Tipas 1	927122 1