

Garant GRIDLINE

**Vario Basic darbastalis, aukštis 950 mm buko Multiplex plokštė, Plokštės ilgis: 2000mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	922014 2000
GTIN	4062406086855
Produktų klasė	9GG

**Aprašymas****Modelis:**

Stabilios plieno konstrukcijos darbastalis. Kojelių apačia 50 mm pločio su įstrižiniu sutvirtinimu ir laikikliu aukščio reguliavimui. Kojelės su grindis tausojančiomis plastikinėmis kreipiančiosiomis. Su 2 poromis kampo aptaisų dar didesniai stabilumui.

**Tiekimo sudėtis:**

2 kojelių dalys, 2 poros kampo aptaisų, stalviršis.

**Priedai pasirinktinai:**

Papildomus priedus, pvz.: rankinį aukščio reguliatorių, ratukus, šoninius skydus ir t. t., galima rasti GridLine atskiruose komponentuose, esančiuose 92-ajame skyriuje.

**Spalva:**

Korpusas ir kojos šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažyti miltelinu būdu.**

**Pastaba:**

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

**Techninis aprašymas**

Aukštis	950 mm
Darbastalio gylis	750 mm
Darbastalio storis	50 mm
Darbastalio ilgis	2000 mm
Serija	vario Basic

Svoris	75 kg
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1 mm
Darbastalio aukštis	950 mm
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	400 kg
Plokštelės storis	50 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Darbo stalas

## Priedai

Kojos / apatinė dalis Aukštis 900 mm	927000 900
50 mm storio stalviršišiš buko Multiplex Plokštės ilgis 2000 mm	926081 2000
Kampo aptaisas Tipas 1	927122 1