

Garant GRIDLINE

Vario Basic darbastalis, aukštis 950 mm buko Multiplex plokštė, Plokštės ilgis: 1000mm**Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 922014 1000 |
| GTIN | 4062406086831 |
| Produktų klasė | 9GG |

Aprašymas**Modelis:**

Stabilios plieno konstrukcijos darbastalis. Kojelių apačia 50 mm pločio su įstrižiniu sutvirtinimu ir laikikliu aukščio reguliavimui. Kojelės su grindis tausojančiomis plastikinėmis kreipiančiosiomis. Su 2 poromis kampo aptaisų dar didesniai stabilumui.

Tiekimo sudėtis:

2 kojelių dalys, 2 poros kampo aptaisų, stalviršis.

Priedai pasirinktinai:

Papildomus priedus, pvz.: rankinį aukščio reguliatorių, ratukus, šoninius skydus ir t. t., galima rasti GridLine atskiruose komponentuose, esančiuose 92-ajame skyriuje.

Spalva:

Korpusas ir kojos šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažyti miltelinu būdu.**

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------|---------|
| Svoris | 46 kg |
| Darbastalio ilgis | 1000 mm |

| | |
|---|--|
| Aukštis | 950 mm |
| Serija | vario Basic |
| Darbastalio storis | 50 mm |
| Konstrukcija | Plieninių vamzdžių konstrukcija |
| medžiagos storis | 1 mm |
| Darbastalio aukštis | 950 mm |
| Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė) | 400 kg |
| Plokštelės storis | 50 mm |
| Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produkto rūšis | Darbo stalas |

Priedai

| | |
|---|-------------|
| 50 mm storio stalviršišis buko Multiplex Plokštės ilgis 1000 mm | 926081 1000 |
| Kampo aptaisas Tipas 1 | 927122 1 |
| Kojos / apatinė dalis Aukštis 900 mm | 927000 900 |