

Garant GRIDLINE

Vario Basic darbastalis, aukštis 850 mm Eluplan plokštė; tamsi, Plokštės ilgis: 2000mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	922007 2000
GTIN	4062406086695
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Stabilios plieno konstrukcijos darbastalis. Kojelių apačia 50 mm pločio su įstrižiniu sutvirtinimu ir laikikliu aukščio reguliavimui. Kojelės su grindis tausojančiomis plastikinėmis kreipiančiosiomis. Su 2 poromis kampo aptaisų dar didesniai stabilumui.

Tiekimo sudėtis:

2 kojelių dalys, 2 poros kampo aptaisų, stalviršis.

Priedai pasirinktinai:

Papildomus priedus, pvz.: rankinį aukščio reguliatorių, ratukus, šoninius skydus ir t. t., galima rasti GridLine atskiruose komponentuose, esančiuose 92-ajame skyriuje.

Spalva:

Korpusas ir kojos šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažyti miltelinu būdu.**

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

Techninis aprašymas

Aukštis	850 mm
Svoris	73 kg
Serija	vario Basic
Darbastalio ilgis	2000 mm
Darbastalio gylis	750 mm

Darbastalio storis	50 mm
Stalviršio medžiaga	Eluplan
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1 mm
Darbastalio aukštis	850 mm
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	400 kg
Plokštelės storis	50 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Darbo stalas

Priedai

Kampo aptaisas Tipas 1	927122 1
Kojos / apatinė dalis Aukštis 800 mm	927000 800
Darbastalissu tamsiai pilka plastikine danga (Eluplan) Plokštės ilgis 2000 mm	926241 2000