

Garant
VHM specialus grąžtas DIN 6535 HA, be dangos, Ø DC ±0,003: 2,97mm


Užsakymo data

Užsakymo numeris	121201 2,97
GTIN	4045197715524
Produktų klasė	11E

Aprašymas

Modelis:

Spiralinis precizinis grąžtas plastikui. **Savaime centruojantis**, nes **1-a pjovimo briauna** užtikrina **maksimalų gręžimo tikslumą**. **Poliruoti** sraigtiniai grioveliai užtikrina **optimalų drožlių pašalinimą**. **Speciali viršūnė** leidžia **išlaikyti tolerancijos ribas IT7** nuo įėjimo Ø iki išėjimo Ø. **Tolerancija:** nominalusis Ø ± 0,003 mm.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.

Forma **HB**: užsakyti **Nr. 121201 + 129100HB**.

Formą **HE**: užsakyti **Nr. 121201 + 129100HE**.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Užspaudimo griovelio ilgis c	28 mm
Koto tolerancija	h6
Nominalusis Ø D _c	2,97 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	±0,003
Koto Ø D _s	4 mm
Bendras ilgis L	66 mm
Pastūma f apdirbant PEEK	0,1 mm/aps,
Norma	Gamykliniai standartai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂	23,6 mm

Danga	be dangos
Ašmenys	VHM
Modelis	5xD
Smailas kampas	120 laipsniai
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas	ne
Pusiau standartinis	taip
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Spiralinis grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
PMMA, akrilas	tinka	30 m/min	N
PE-HD	tinka	50 m/min	N
PA 66	tinka	50 m/min	N
PEEK	tinka	50 m/min	N
PF 31	tinka	50 m/min	N
PVDF GF20	ribotai tinka	60 m/min	N
POM GF25	ribotai tinka	60 m/min	N
PA 66 GF30	ribotai tinka	60 m/min	N
PEEK GF30	ribotai tinka	50 m/min	N
PTFE CF25	ribotai tinka	40 m/min	N
PEEK CF30	ribotai tinka	40 m/min	N
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		