

HOLEX**LED prožektorius, juodas su baterijomis, Tipas: 160****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	081533 160
GTIN	4062406087173
Produktų klasė	02A

Aprašymas**Modelis:**

Ilgaamžiškas ir tvirtas LED kišeninis prožektorius iš anoduoto aliuminio. **Naujausia LED technologija su puikiu apšvietimo našumu.**

- **Apsauga nuo nuriedėjimo.**
- **Mygtukas su guminiu apvalkalu.**

Su **fokusuojančia** galvute.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Techninis aprašymas

Baterijos tipas	Mignon, AA
Švietimo trukmė	9 h
Baterijų kiekis	2
ATEX zona	Nėra

IP apsaugos klasė	IP 54
Šviesos srautas	250 lm
Prožektoriaus funkcija	Fokusavimas
Bendras ilgis	160 mm
Maitinimas	Baterijos
Produkto rūšis	Kišeninis prožektorius

Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR6	081552 LR6
Ličio metalų baterijos Tarptautinis dydis LR6	081559 LR6
Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR6	081551 LR6
Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR6	081561 LR6
Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR6	081553 LR6
Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR6	081554 LR6