

Garant GRIDLINE

Vario darbastalis Basic, kurio aukštis reguliuojamas elektra Plokštė iš bambuko, Plokštės ilgis: 2000/DEmm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	923251 2000/DE
GTIN	4062406087227
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Stabilios plieno konstrukcijos darbastalis. Kojelių dalys 50 mm pločio su įstrižiniu sutvirtinimu. Su 2 poromis kampo aptaisų dar didesniame stabilumui. Tolygiai elektra reguliuojamas aukštis. Aukščio reguliavimas ranka paspaudžiant mygtuką. Prijungimo laidas su vokiškuoju Schuko kištuku. Prijungimo galia 250 V / 50 Hz su maks. 340 W.

Funkcija:

IP20: Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai $\varnothing > 12$ mm, tačiau reikia nejudinti, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

Tiekimo sudėtis:

2 elektra reguliuojamo aukščio kojelių dalys, 2 poros kampo aptaisų, stalviršis.

Priedai pasirinktinai:

Papildomus priedus, pvz.: korpusą, šoninius skydus ir t. t. galima rasti GridLine atskiruose komponentuose, esančiuose 92-ajame skyriuje.

Spalva:

Korpusas ir kojos šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažyti miltelinu būdu.**

Pastaba:

Pristatymas be surinkimo. Rankinis padėties jungiklis gali būti pasirinktas laisvai. Montuojant eilę, reikalinga tarpinė plokštelė Nr. 927220.

Techninis aprašymas

Darbastalio gylis	750 mm
-------------------	--------

Darbastalio storis	50 mm
Serija	vario Basic
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Aukščio reguliavimo ribos	850 - 1050 mm
Darbastalio ilgis	2000 mm
Eigos greitis	9 mm/s
Jungties įtampa	250 V
ComfortClose	ne
maksimali keliamoji galia	400 kg
Svoris	89 kg
IP apsaugos klasė	IP 20
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Nominalioji įtampa	250 V
Įvesties kištuko tipas	F
Konstrukcija	Plieninių vamzdžių konstrukcija
medžiagos storis	1 mm
Reguliuojamo aukščio darbo vieta	850-1050 mm
Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė)	400 kg
Aukščio reguliavimo elementas	elektrinis
Plokštelės storis	50 mm
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto rūšis	Darbastalis