

Garant GRIDLINE

Vario darbastalis Basic, kurio aukštis reguliuojamas elektra Eluplan plokštė; tamsi, Plokštės ilgis: 1500/DEmm**Užsakymo data**

| | |
|------------------|----------------|
| Užsakymo numeris | 923257 1500/DE |
| GTIN | 4062406087272 |
| Produktų klasė | 9GG |

Aprašymas**Modelis:**

Stabilios plieno konstrukcijos darbastalis. Kojelių dalys 50 mm pločio su įstrižiniu sutvirtinimu. Su 2 poromis kampo aptaisų dar didesniai stabilumui. Tolygiai elektra reguliuojamas aukštis. Aukščio reguliavimas ranka paspaudžiant mygtuką. Prijungimo laidas su vokiškuoju Schuko kištuku. Prijungimo galia 250 V / 50 Hz su maksimalia 340 W.

Funkcija:

IP20: Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai $\varnothing > 12$ mm, tačiau reikia nejudinti, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

Tiekimo sudėtis:

2 elektra reguliuojamo aukščio kojelių dalys, 2 poros kampo aptaisų, stalviršis.

Priedai pasirinktinai:

Papildomus priedus, pvz.: korpusą, šoninius skydus ir t. t. galima rasti GridLine atskiruose komponentuose, esančiuose 92-ajame skyriuje.

Spalva:

Korpusas ir kojos šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dažyti miltelinu būdu.**

Pastaba:

Pristatymas be surinkimo. Rankinis padėties jungiklis gali būti pasirinktas laisvai. Montuojant eilę, reikalinga tarpinė plokštelė Nr. 927220.

Techninis aprašymas

| | |
|---|--|
| ComfortClose | ne |
| Svoris | 75 kg |
| Serija | vario Basic |
| Eigos greitis | 9 mm/s |
| Elektronine užraktų sistema - galima keisti | taip |
| Darbastalio gylis | 750 mm |
| Darbastalio ilgis | 1500 mm |
| Darbastalio storis | 50 mm |
| Aukščio reguliavimo ribos | 850 - 1050 mm |
| maksimali keliamoji galia | 400 kg |
| Jungties įtampa | 250 V |
| IP apsaugos klasė | IP 20 |
| Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija |
| Maitinimas | Maitinimo šaltinis |
| Nominalioji įtampa | 250 V |
| Įvesties kištuko tipas | F |
| Konstrukcija | Plieninių vamzdžių konstrukcija |
| medžiagos storis | 1 mm |
| Reguliuojamo aukščio darbo vieta | 850-1050 mm |
| Varstoto / stalo keliamoji galia - maksimali skyriaus apkrova per visą plotą (kai lentyna medinė) | 400 kg |
| Aukščio reguliavimo elementas | elektrinis |
| Plokštelės storis | 50 mm |
| Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produkto rūšis | Darbastalis |