



Kompresorius, Tipas: I.COMP3



Užsakymo data

Užsakymo numeris

079841 I.COMP3

GTIN

Produktų klasė

03R

Aprašymas

Modelis:

Korozijai atsparūs vožtuvai, labai efektyvus aušinimas, gerai sumontuoti, techninės priežiūros nereikalaujantys komponentai, nuo korozijos apsaugoti indai; mažiausiai 10 metų garantuojamas atsarginių dalių tiekimas. Efektyvus veikimas, mažai eksploatacinių išlaidų. Nešiojamas ir vežiojamas kompresorius, nereikia alyvos ir techninės priežiūros.

- **suspaustas oras be alyvos.**
- **lengva transportuoti.**
- **universalus naudojimo.**
- **integruotas išankstinis sūkių skaičiaus nustatymas ir įvairiomis sūkių skaičiaus variacijomis.**

Pastaba:

Kitokių kompresorių dirbtuvėms reikia teirautis.

Techninis aprašymas

Gamintojo pavadinimas

i.Comp 3

maksimalus slėgis (oro)

11 bar

Plotis

570 mm

Slėginio indo talpa	117 l
maksimali pildymo galia	160 l/min
maksimali įsiurbimo galia	265 l/min
Naudojama galia	1,5 kW
Darbinis triukšmas	97 dB(A)
Aukštis	1050 mm
Ilgis	440 mm
maksimalus sūkių skaičius	3200 min ⁻¹
Svoris	29 kg
Produkto rūšis	Kompresorius