

Garant
HiPer-Drill grąžtas, 5xD, Ø DC: 11,5mm

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 231610 11,5 |
| GTIN | 4045197716217 |
| Produktų klasė | 21S |

Aprašymas
Modelis:

- **Maksimalus našumas ir didžiausios pastūmos dėl optimaliai suderintų geometrijų ir ruošinių.**
- **Tikslus pjovimo antgalio padėties nustatymas dėl prizminio plokštelės pritvirtinimo ir geras užveržimas per vidurinę angą.**
- **Itin žemas radialinis mušimas. (Kiaurymėms iki IT9 tikslumo)**
- **Koto atrama optimaliam stabilumui.**

Pagamintas adityviu būdu.

Paskirtis:

Tinka detalės apdirbimui tiek nejudančioje, tiek besisukančioje padėtyje. Kiaurymėms iki IT9 tikslumo.

Pastaba:

Užveržimo varžtą reikia atnaujinti keičiant kas penktą pjovimo laikiklį.

Kiti matmenys iki Ø 50,99 mm tiekiami pagal paklausimą.

Kad užtikrintumėte optimalų radialinį mušimą, rekomenduojame rinktis hidraulinį patroną (pvz., Nr. 302026 dyd. 20). Optimaliam darbui rinkitės grąžtą su kuo trumpesne darbine dalimi.

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Ø zona D _c | 11,5 - 11,99 mm |
| Naudingasis ilgis L ₁ | 60 mm |
| Užveržimo varžtas | 231999 6IP (0,4 Nm) |
| Koto Ø D _s | 16 mm |
| Koto ilgis L _s | 48 mm |

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Serija | HiPer-Drill |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 |
| Bendras ilgis L | 128 mm |
| Modelis | 5×D |
| Kotas | ISO 9766 |
| Grąžto panaudojimas | ribotas gręžimas paketais |
| Grąžto panaudojimas | ribotas įkypas pragręžimas |
| Grąžto panaudojimas | ribotas gręžimas su įkypu išėjimu |
| Grąžto panaudojimas | ribotas skersinis gręžimas |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |

Priedai

| | |
|--|------------|
| 8 mm geležtė su magnetusu 1/4 colio antgalių laikikliu Visas ilgis 50 mm | 659874 50 |
| Torx Plus varžtas Pavara 6IP | 231999 6IP |
| Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx Plus® profilis 6IP | 674252 6IP |
| Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 200 cNm | 659957 200 |