


**Velenų gulsčiukas, Pado ilgis × tikslumas: 300/1 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	468810 300/1
GTIN	4030616402307
Produktų klasė	46U

**Aprašymas****Modelis:**

Tvirtas korpusas iš aukštos kokybės specialaus liejinio, padengtas atspariu smūgiams laku. Prizminis pagrindas su kampu nušlifuotais atraminiais paviršiais (svarbu žymint, lygiuojant ir t. t.). Visi matavimo paviršiai nustatyti tiksliai lygiagrečiai su gulsčiuko ašimi. Po vieną išilginį ir skersinį gulsčiuką iš stiklo. Su izoliuotomis rankenomis ant korpuso ir apsauginiu stiklu virš gulsčiukų. Viso korpuso apsauga nuo karščio sumažina poveikį, kurį sukelia rankų ir kvėpavimo šiluma. Korpuso išsikišimas suteikia galimybę nuskaityti gulsčiuką iš šono. Tiekiamas tvirtame plastikiniame dėkle su derančiais įdėklais.

**Paskirtis:**

Skirtas horizontalumo patikrinimui plokščių ir cilindrinų paviršių.

**Standartas:****DIN 877****Tikslumas:**

**1** = su labai jautriu gulsčiuku **0,02 mm/m**.

**2** = su jautriu gulsčiuku **0,1 mm/m**.

**4** = su standartinio jautrumo gulsčiuku **0,4 mm/m**.

**Pastaba:**

Magnetinis modulis tiekiamas pagal paklausimą.

**Techninis aprašymas**

Tikslumo klasė	1
Padalos vertė	0,02 mm/m

Pado plotis	42 mm
Pado ilgis	300 mm
Norma	DIN 877
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	H2
Produkto rūšis	Gulsčiukas

### Paslaugos

KalibravimasGulsčiukas / elektroninis posvyrio matuoklis Tikslumas 0,02 mm/m	026620 0,02
---	-------------