

 **KOMET****KOMET® įspraustinė, HSK-A 63, ABS® Ø d: 80mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	239020 80
GTIN	4047109038844
Produktų klasė	29W

Aprašymas**Modelis:**

- Griebtuvas subalansuotas Q 6,3 prie 10000 1/min.
- Su vidiniu aušinimu.

Standartas:**DIN 69893****Pastaba:**

Daugiau įspraustinių su ABS® jungtimi reikia teirautis.

Vidinis aušinimas: taip

Išorinis Ø d₁: 63 mm

Iškyšos ilgis A: 100 mm

Techninis aprašymas

ABS® koto Ø D _s	80 mm
Iškyšos ilgis A	100 mm
Laikiklis	HSK-A 63
Kotas	ABS
Laikiklio norma	DIN 69893
Vidinis aušinimas	taip
Išorinis Ø d ₁	63 mm

Produkto rūšis

ABS griebtuvas