



Netzungemessstechnik o.K.

Gulsčiukas su rėmu, Pado ilgis × tikslumas: 150/2mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	469210 150/2
GTIN	4030616426150
Produktų klasė	46U

Aprašymas**Modelis:**

Tvirtas rėmas iš aukštos kokybės specialaus liejinio, padengtas atspariu smūgiams laku. 3 pusių prizmin. ir plokščias. 1 pusė plokščia, visi glotniai šlifuoti. Po vieną išilginį ir skersinį gulsčiuką iš stiklo. Išilginio gulsčiuko jautrumas (skalės vertė) nurodytas lentelėje.

Viso korpuso apsauga nuo karščio sumažina poveikį, kurį sukelia rankų ir kvėpavimo šiluma.

Korpuso išsikišimas suteikia galimybę nuskaityti gulsčiuką iš šono.

Paskirtis:

Skirtas horizontaliems ir vertikaliems paviršiams, velenams ir t. t. išlygiuoti bei tiksliai išlygiuoti 90° kampu.

Standartas:**DIN 877****Tikslumas:**

1 = su labai jautriu gulsčiuku **0,02 mm/m.**

2 = su jautriu gulsčiuku **0,1 mm/m.**

Pastaba:

Magnetinis modulis tiekiamas pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

Tikslumo klasė	2
Pado plotis	42 mm
Pado ilgis	150 mm
Padalos vertė	0,1 mm/m
Norma	DIN 877
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	H1
Produkto rūšis	Gulsčiukas

Paslaugos

KalibravimasGulsčiukas su rėmu Tikslumas 0,10 mm/m	026600 0,10
--	-------------