



Reguliuojama atrama su aliuminine apatine dalimi, Maksimalus aukštis: 88Fmm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	373550 88F
GTIN	4020772072865
Produktų klasė	35A

Aprašymas

Modelis:

Sraigtinis varžtas su trapeciniu sriegiu ir fiksatoriumi.

Nuolatinis magnetu reguliuojamų atramų pade galima tiksliai ir paprastai pasirinkti padėtį **užveržiant vertikaliai**. Modulinis modelis. Aukščio padidinimas maks. iki 350 mm kartu su poveržle Nr. 373555.

Pastaba:

Su \varnothing 12 mm dydžio centrine kiauryme įdėklams Nr. 375000–375010.

Techninis aprašymas

maksimalus aukštis	88 mm
Galvos \varnothing	50 mm
minimalus aukštis	75 mm
Tipas	6400
Apatinės dalies \varnothing	50 mm

užspaudimo plokštelėms, kurių įpjovos plotis	14 - 22 mm
Keliamoji galia	30 kN
Produkto rūšis	Sukamas kėliklis