

**LED kišeninis prožektorius su baterijomis, Spalva: BLACK****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	081437 BLACK
GTIN	4062406087364
Produktų klasė	02A

**Aprašymas****Modelis:**

Ilgaamžiškas ir tvirtas LED kišeninis prožektorius iš anoduoto aliuminio. **Naujausia LED technologija su puikiu apšvietimo našumu.**

- **Apsauga nuo nuriedėjimo.**
- **Mygtukas su guminiu apvalkalu.**

Su **fokusuojančia** galvute.

Įvairių spalvų.

**Funkcija:**

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

**Techninis aprašymas**

Galvos Ø	27 mm
Komplekte krepšys su diržu	ne
Šviesos srautas, 2 lygis	100 lm
IP apsaugos klasė	IP 54

Baterijos tipas	Micro, AAA
Švietimo trukmė	4 h
ATEX zona	Nera
Švietimo trukmė, 2 lygis	12 h
Korpuso spalva	BLACK
Baterijų kiekis	3
Šviesos srautas	250 lm
Apšvietimo priemonės	LED modulis
Prožektoriaus funkcija	Fokusavimas
Bendras ilgis	143 mm
Maitinimas	Baterijos
Produkto rūšis	Kišeninis prožektorius

## Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3	081552 LR3
Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3	081551 LR3
Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3	081561 LR3
Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3	081554 LR3
Baterijų laikiklis Modelis 3AAA	081506 3AAA
Ličio metalų baterijos Tarptautinis dydis LR3	081559 LR3
Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3	081553 LR3