

HOLEX**LED kišeninis prožektorius su baterijomis, Spalva: SILVER****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	081437 SILVER
GTIN	4062406087388
Produktų klasė	02A

Aprašymas**Modelis:**

Ilgaamžiškas ir tvirtas LED kišeninis prožektorius iš anoduoto aliuminio. **Naujausia LED technologija su puikiu apšvietimo našumu.**

- **Apsauga nuo nuriedėjimo.**
- **Mygtukas su guminiu apvalkalu.**

Su **fokusuojančia** galvute.

Įvairių spalvų.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Techninis aprašymas

Šviesos srautas, 2 lygis	100 lm
Baterijos tipas	Micro, AAA
ATEX zona	Nera
IP apsaugos klasė	IP 54

Švietimo trukmė	4 h
Galvos Ø	27 mm
Šviesos srautas	250 lm
Apšvietimo priemonės	LED modulis
Korpuso spalva	SILVER
Baterijų kiekis	3
Švietimo trukmė, 2 lygis	12 h
Prožektoriaus funkcija	Fokusavimas
Bendras ilgis	143 mm
Maitinimas	Baterijos
Produkto rūšis	Kišeninis prožektorius

Priedai

Baterijų laikiklis Modelis 3AAA	081506 3AAA
Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3	081552 LR3
Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3	081551 LR3
Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3	081561 LR3
Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3	081553 LR3
Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR3	081554 LR3
Ličio metalų baterijos Tarptautinis dydis LR3	081559 LR3