

Garant
Trapecinis rankinis sriegiklis atskirai pusiau glotniajam apdirbimui, be dangos, Tr: TR8X1,5

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130780 TR8X1,5
GTIN	4062406086961
Produktų klasė	11G

Aprašymas
Modelis:

3 vnt. rinkinys, sudarytas iš rupiojo, pusiau glotniojo ir glotniojo apdirbimo sriegiklių.

- Rupiojo apdirbimo sriegiklis su ilgu kreipiančiuoju kakliuku.
- Glotniojo apdirbimo sriegiklis Tolerancija H7

Pastaba:

Įrankis netinka reversinei eigai.

Sriegio žingsnis: 1,5 mm

Bendras ilgis L: 80 mm

Koto Ø D_s: 6 mm

Koto kvadratas □: 4,9 mm

Kiaurymės Ø: 6,6 mm

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	80 mm
Koto Ø D _s	6 mm
Sriegio žingsnis	1,5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Drožlių griovelių skaičius	3
Koto kvadratas □	4,9 mm
Kiaurymės Ø	6,6 mm
Sriegio dydis	8

Danga	be dangos
Sriegio tipas	TR
Profilio kampas	30 laipsniai
Ašmenys	HSS E
Norma	Gamykliniai standartai
Tolerancijos klasė	DIN 103 7H
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5xD, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Rankinis sriegiklis
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aluminis, plastikai	tinka		
Aluminis (trumpadrožlis)	tinka		
Al >10 % Si	tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
INOX <900 N/mm ²	tinka		
INOX >900 N/mm ²	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Uni	tinka		
Alyva	tinka		

