

Garant
Trapecinių rankinių sriegiklių rinkinys, be dangos, Tr: TR22X5

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130760 TR22X5
GTIN	4062406087562
Produktų klasė	11G

Aprašymas
Modelis:

3 vnt. rinkinys, sudarytas iš rupiojo, pusiau glotniojo ir glotniojo apdirbimo sriegiklių.

- **Rupiojo apdirbimo sriegiklis su ilgu kreipiančiuoju kakliuku.**
- **Glotniojo apdirbimo sriegiklis Tolerancija H7**

Pastaba:

Įrankis netinka reversinei eigai.

Sriegio žingsnis: 5 mm

Bendras ilgis L: 180 mm

Koto Ø D_s: 16 mm

Koto kvadratas □: 12 mm

Kiaurymės Ø: 17,25 mm

Techninis aprašymas

Koto kvadratas □	12 mm
Koto Ø D _s	16 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Drožlių griovelių skaičius	3
Bendras ilgis L	180 mm
Kiaurymės Ø	17,25 mm
Sriegio žingsnis	5 mm

Sriegio dydis	22
Danga	be dangos
Sriegio tipas	TR
Profilio kampas	30 laipsniai
Ašmenys	HSS E
Norma	Gamykliniai standartai
Tolerancijos klasė	DIN 103 7H
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5xD, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Rankinis sriegiklis
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka		
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
INOX <900 N/mm ²	tinka		
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
CuZn	tinka		
Uni	tinka		

Alyva

tinka