

**Garant****Trapecinių rankinių sriegiklių rinkinys, be dangos, Tr: TR10X2****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 130760 TR10X2 |
| GTIN             | 4062406086985 |
| Produktų klasė   | 11G           |

**Aprašymas****Modelis:**

3 vnt. rinkinys, sudarytas iš rupiojo, pusiau glotniojo ir glotniojo apdirbimo sriegiklių.

- **Rupiojo apdirbimo sriegiklis su ilgu kreipiančiuoju kakliuku.**
- **Glotniojo apdirbimo sriegiklis Tolerancija H7**

**Pastaba:**

**Įrankis netinka reversinei eigai.**

Sriegio žingsnis: 2 mm

Bendras ilgis L: 90 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 7 mm

Koto kvadratas □: 5,5 mm

Kiaurymės Ø: 8,2 mm

**Techninis aprašymas**

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Koto Ø D <sub>s</sub>      | 7 mm   |
| Bendras ilgis L            | 90 mm  |
| Drožlių griovelių skaičius | 3      |
| Kiaurymės Ø                | 8,2 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 3      |
| Sriegio žingsnis           | 2 mm   |
| Koto kvadratas □           | 5,5 mm |

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Sriegio dydis                | 10                             |
| Danga                        | be dangos                      |
| Sriegio tipas                | TR                             |
| Profilio kampas              | 30 laipsniai                   |
| Ašmenys                      | HSS E                          |
| Norma                        | Gamykliniai standartai         |
| Tolerancijos klasė           | DIN 103 7H                     |
| Kotas                        | Cilindrinis kotas su h9        |
| Vidinis aušinimas            | ne                             |
| Naudojama, kai gręžimo tipas | iki 1,5xD, kai kiaurymė atvira |
| Pjovimo kryptis              | dešinin.                       |
| Srieginių įrankių rūšis      | Rankinis sriegiklis            |
| Spalvinis žymėjimas          | be                             |
| Produkto rūšis               | sriegiklius                    |

### Vartotojo duomenys

|                                | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis, plastikai           | ribotai tinka |                |           |
| Aliuminis (trumpadrožlis)      | ribotai tinka |                |           |
| Al >10 % Si                    | ribotai tinka |                |           |
| Plienas <500 N/mm <sup>2</sup> | tinka         |                |           |
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup> | tinka         |                |           |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup> | tinka         |                |           |
| INOX <900 N/mm <sup>2</sup>    | tinka         |                |           |
| INOX >900 N/mm <sup>2</sup>    | ribotai tinka |                |           |
| Ketus (G)                      | ribotai tinka |                |           |
| CuZn                           | tinka         |                |           |
| Uni                            | tinka         |                |           |

Alyva

tinka