

Garant
Trapecinis rankinis sriegiklis atskirai glotniajam apdirbimui, be dangos, Tr: TR22X5

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130790 TR22X5
GTIN	4062406087869
Produktų klasė	11G

Aprašymas
Modelis:

3 vnt. rinkinys, sudarytas iš rupiojo, pusiau glotniojo ir glotniojo apdirbimo sriegiklių.

- **Rupiojo apdirbimo sriegiklis su ilgu kreipiančiuoju kakliuku.**
- **Glotniojo apdirbimo sriegiklis Tolerancija H7**

Pastaba:

Rankis netinka reversinei eigai.

Sriegio žingsnis: 5 mm

Bendras ilgis L: 180 mm

Koto $\varnothing D_s$: 16 mm

Koto kvadratas \square : 12 mm

Kiaurymės \varnothing : 17,25 mm

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	180 mm
Sriegio žingsnis	5 mm
Kiaurymės \varnothing	17,25 mm
Koto $\varnothing D_s$	16 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Koto kvadratas \square	12 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio dydis	22

Danga	be dangos
Sriegio tipas	TR
Profilio kampas	30 laipsniai
Ašmenys	HSS E
Norma	Gamykliniai standartai
Tolerancijos klasė	DIN 103 7H
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5xD, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Rankinis sriegiklis
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka		
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka		
Al >10 % Si	tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
INOX <900 N/mm ²	tinka		
INOX >900 N/mm ²	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Uni	tinka		
Alyva	tinka		

