

Garant
Trapecinių rankinių sriegiklių rinkinys, be dangos, Tr: TR14X4

Užsakymo data

Užsakymo numeris	130760 TR14X4
GTIN	4062406087524
Produktų klasė	11G

Aprašymas
Modelis:

3 vnt. rinkinys, sudarytas iš rupiojo, pusiau glotniojo ir glotniojo apdirbimo sriegiklių.

- Rupiojo apdirbimo sriegiklis su ilgu kreipiančiuoju kakliuku.
- Glotniojo apdirbimo sriegiklis Tolerancija H7

Pastaba:

Įrankis netinka reversinei eigai.

Sriegio žingsnis: 4 mm

Bendras ilgis L: 130 mm

Koto Ø D_s: 9 mm

Koto kvadratas □: 7 mm

Kiaurymės Ø: 10,25 mm

Techninis aprašymas

Koto Ø D _s	9 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Kiaurymės Ø	10,25 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Koto kvadratas □	7 mm
Bendras ilgis L	130 mm
Sriegio žingsnis	4 mm

Sriegio dydis	14
Danga	be dangos
Sriegio tipas	TR
Profilio kampas	30 laipsniai
Ašmenys	HSS E
Norma	Gamykliniai standartai
Tolerancijos klasė	DIN 103 7H
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5xD, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Rankinis sriegiklis
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius