

**Garant**
**Trapecinis rankinis sriegiklis atskirai glotniajam apdirbimui, be dangos, Tr: TR14X3**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	130790 TR14X3
GTIN	4062406087814
Produktų klasė	11G

**Aprašymas**
**Modelis:**

3 vnt. rinkinys, sudarytas iš rupiojo, pusiau glotniojo ir glotniojo apdirbimo sriegiklių.

- **Rupiojo apdirbimo sriegiklis su ilgu kreipiančiuoju kakliuku.**
- **Glotniojo apdirbimo sriegiklis Tolerancija H7**

**Pastaba:**

**Įrankis netinka reversinei eigai.**

Sriegio žingsnis: 3 mm

Bendras ilgis L: 130 mm

Koto Ø D<sub>s</sub>: 10 mm

Koto kvadratas □: 8 mm

Kiaurymės Ø: 11,25 mm

**Techninis aprašymas**

Bendras ilgis L	130 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Kiaurymės Ø	11,25 mm
Koto kvadratas □	8 mm
Koto Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Sriegio žingsnis	3 mm
Sriegio dydis	14

Danga	be dangos
Sriegio tipas	TR
Profilio kampas	30 laipsniai
Ašmenys	HSS E
Norma	Gamykliniai standartai
Tolerancijos klasė	DIN 103 7H
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 1,5xD, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Rankinis sriegiklis
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	sriegiklius

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka		
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka		
Al >10 % Si	tinka		
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Uni	tinka		
Alyva	tinka		

