

Garant**Keičiama plokštelė graviravimui, HB7525, Tipas: UNI****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	217211 UNI
GTIN	4062406087906
Produktų klasė	21Y

Aprašymas

Keičiama plokštelė graviravimui UNI Pastūma f: 0,003-0,03 mm

Techninis aprašymas

Ašmenys	HM
Tipas	UNI
Pastūma f	0,003-0,03 mm
Kietlydinys	HB7525
Smailas kampas	45 laipsniai
Pjovimo briaunos spindulys R _e	0,08 mm
Sekcijos ilgis b	0,4 mm
t _{maks.}	2 mm
W _{max}	2,06 mm

Produkto rūšis

Keičiama plokštelė graviravimui
ir užvartų nuėmimui**Vartotojo duomenys**

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	70 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	60 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	50 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	40 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	40 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	30 m/min	M
Ketus (G)	tinka	60 m/min	K
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
Oras	ribotai tinka		