

**Garant****SOMT 120504 PDER, HB7510, Tipas: ST1400****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 214867 ST1400 |
| GTIN             | 4045197716408 |
| Produktų klasė   | 21A           |

**Aprašymas****Modelis:**

Pastorinta plokštelė atlaiko didesnes apkrovas. Pati moderniausia danga, sauganti nuo susidėvėjimo.

**Pastaba:**

Rekomenduojami režimai  $a_e = 0,3 \times D$ .

Kampo spindulys: 0,4 mm

Pastūma  $f_z$  per dantį: 0,22 mm

**Techninis aprašymas**

|  |                  |
|--|------------------|
| Pastūma $f_z$ per dantį                | 0,22 mm          |
| Tipas                                  | ST1400           |
| Kampo spindulys                        | 0,4 mm           |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | SOMT 120504 PDER |
| Kietlydinys                            | HB7510           |
| Ašmenys                                | HM               |

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4                               |
| Produkto rūšis                     | Keičiamoji plokštelė frezavimui |

### Vartotojo duomenys

|                                 | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup> | tinka         | 240 m/min      | P         |
| Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup> | tinka         | 180 m/min      | P         |
| drėgnas, maks.                  | ribotai tinka |                |           |
| sausasis                        | tinka         |                |           |