

HOLEX**Griovelių freza 90°, su kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 50/5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215102 50/5
GTIN	4062406087982
Produktų klasė	220

Aprašymas**Modelis:**

Tvirta kampinė freza su daugiapusiais keičiamų plokštelių įdėklais stabilioms apdirbimo sąlygoms. Galima naudoti kartu su keičiama plokštele 215117 UNI kaip **didelės pastūmos freza**.

Paskirtis:

Su dvipusėmis plokštelėmis XNEX0806.. su 3 pjovimo briaunomis arba su viopusėmis plokštelėmis XNEX0806.. su 3 pjovimo briaunomis. **Didelė pastūma**.

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinių raktą TQ Nr. **211750 dyd 3,8** su geležte Nr. **674252 dyd. 15IP**.

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L_{viso}	40 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	XNEX 0806..
maksimalus pjovimo gylis $a_{\text{p maks.}}$	4 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	5
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	50 mm

Tvirtinimo kiaurymės Ø	22 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
Koto tipas	su kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui