

HOLEX**Griovelių freza 90°, su kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 100/8mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215102 100/8
GTIN	4062406088217
Produktų klasė	220

Aprašymas**Modelis:**

Tvirta kampinė freza su daugiapusiais keičiamų plokštelių įdėklais stabilioms apdirbimo sąlygoms. Galima naudoti kartu su keičiama plokštele 215117 UNI kaip **didelės pastūmos freza**.

Paskirtis:

Su dvipusėmis plokštelėmis XNEX0806.. su 3 pjovimo briaunomis arba su vienpusėmis plokštelėmis XNEX0806.. su 3 pjovimo briaunomis. **Didelė pastūma.**

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinių raktų TQ Nr. **211750 dyd 3,8** su geležte Nr. **674252 dyd. 15IP.**

Techninis aprašymas

maksimalus pjovimo gylis $a_{p \text{ maks.}}$	4 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
Bendras ilgis L_{viso}	50 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	XNEX 0806..
Pjovimo briaunos Ø D_c	100 mm

Tvirtinimo kiaurymės Ø	32 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	8
Koto tipas	su kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui