



LED natūralios šviesos darbiniai šviestuvai COLOUR MATCH, Tipas: MINI



Užsakymo data

Užsakymo numeris	081513 MINI
GTIN	5708997356500
Produktų klasė	08C

Aprašymas

Modelis:

COLOUR MATCH. Specialūs aukštos CRI vertės LED šviesos diodai **puikiai perteikia spalvas** ir labai ilgai tarnauja. Puikiai tinka visiems dažymo, poliravimo, valymo ir pirminio paviršiaus paruošimo darbams. Skirta naudojimui dažyklose. **Keičiamas stiklinis lęšis** atsparus visų rūšių tirpikliams net ir valant kasdien. **MINIMATCH.** Su 2 COLOUR LIGHT funkcija. Tai leidžia pasirinkti vieną iš dviejų spalvos temperatūrų priklausomai nuo darbo užduoties. Šilta šviesa (4500 K) šviesiems paviršiams ir šalta šviesa (6500 K) tamsiems paviršiams.

Įkraunama nuo dulkių ir drėgmės apsaugota akumuliatorinė rankinė darbinė lempa. Su tvirtu, sukamu kabliu ir stipriu įmontuotu magnetu. Lanksti šviestuvo galvutė (lankstoma 180°).

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepalaidus dulkems), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Su įkrovimo laidu.

Techninis aprašymas

Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Šviesos spalva	ryški spalva

Šviesos spalva	šaltai balta
Šviesos spalva	šiltai balta
Šviesos srautas	200 lm
Akumuliatoriaus įtampa	3,7 V
Akumuliatoriaus talpa	1,6 Ah
Maitinimas	Akumuliatorius
Akumuliatorių kiekis	1
Apšvietimo spalvinė temperatūra	4500 - 6500 K
CRI vertė	96
IP apsaugos klasė	IP 65
Bendras plotis	60 mm
Švietimo trukmė	2 h
Bendras ilgis	156 mm
Svoris	190 g
ATEX zona	Nėra
Produkto rūšis	Darbinis šviestuvas