

**Mašininis sriegiklis HSS-E, oksiduotas, M: M14****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	132645 M14
GTIN	4062406088132
Produktų klasė	12H

Aprašymas**Modelis:**

Su paviršinėmis įpjovomis. Kalibruojamoji dalis su tepimo grioveliais, tačiau be griovelių drožlėms.

Sriegio tipas: M

Ašmenys: HSS E

Norma: DIN 376

Tolerancijos klasė: ISO 2 6H

Sriegio žingsnis: 2 mm

Bendras ilgis L: 110 mm

Koto Ø D_s: 11 mm

Koto kvadratas □: 9 mm

Kiaurymės Ø: 12 mm

Techninis aprašymas

Koto Ø D _s	11 mm
Ašmenys	HSS E
Bendras ilgis L	110 mm
Koto kvadratas □	9 mm
Drožlių griovelių skaičius	3
Sriegio Ø	14 mm
Tolerancijos klasė	ISO 2 6H
Pjovimo briaunų skaičius Z	3

Sriegio žingsnis	2 mm
Norma	DIN 376
Sriegio gylis	42 mm
Kiaurymės Ø	12 mm
Sriegio tipas	M
Sriegio dydis	M14
Danga	oksiduotas
Profilio kampas	60 laipsniai
Sriegio norma	DIN 13
Kreipiančiosios dalies forma	B
Kotas	Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas	ne
Naudojama, kai gręžimo tipas	iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis	dešinin.
Srieginių įrankių rūšis	Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	sriegiklius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	11 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	ribotai tinka	12 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	8 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	7 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	4 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	4 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	12 m/min	N
Uni	tinka		

Alyva

tinka