



Chemikalams atsparių pirštinių pora Butoject® 898, Pirštinių dydis: 8



Užsakymo data

Užsakymo numeris	094781 8
GTIN	4008198789888
Produktų klasė	04Q

Aprašymas

Modelis:

Butoject® 898. Labai lanksčios chemikalams atsparios pirštinės iš butilo kaučiuko. Saugo nuo daugelio ypatingai pavojingų chemikalų ir dujų. Dėvima kartu su chemikalams atspariais apsauginiais kostiumais. Šios pirštinės atitinka apsauginių pirštinių elektrostatinėms savybėms keliamus reikalavimus pagal naująjį standartą EN 16350:2014. **Sertifikuotos pagal EN 421 (radioaktyvi tarša).**

III kategorijos apsauginės pirštinės.

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Techninis aprašymas

Prasiskverbimo laikas dimetilsulfoksido 99 %	240-480 min
Prasiskverbimo laikas cikloheksano 99 %	60-120 min
Prasiskverbimo laikas acetonitrilo 99 %	240-480 min
Prasiskverbimo laikas natrio hidroksido 50 %	240-480 min

Prasiskverbimo laikas acetono 99 %	>480 min
Pirštinių dydis	8
Prasiskverbimo laikas natrio hidroksido 40 %	240-480 min
Gamintojo pavadinimas	Butoject 898
Prasiskverbimo laikas izopropanolio 99 %	240-480 min
Prasiskverbimo laikas metanolio 99 %	240-480 min
Prasiskverbimo laikas etanolio 95 %	240-480 min
Prasiskverbimo laikas sieros rūgšties 50 %	>480 min
Sieneles storis	0,7 mm
Prasiskverbimo laikas sieros rūgšties 96 %	>480 min
Apsaugos kategorija	Kategorija III
Pirštinių rūšis	Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės
Turinys	1
Pirštinių savybės	Be DMF
Apsaugos klasė	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
EN 374	Tipas A (BCIKLM)
Atsparumas chemikalams	BCIKLM
EN 388	2111X
Medžiaga	Iš butilo
Pagrindo medžiaga	Iš butilo
AQL	0,65
Pritaikymo sritys	Heavy Duty
Ilgis	350 mm
Storis	0,7 mm
Spalva	juodas
Paskirtis	daugkartin.
Apsaugos klasė nuo įpjovimų	1

Produkto rūšis

Chemikalams atsparios
apsauginės pirštinės