

HOLEX**Griovelių freza 90°, su kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 80/7mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215102 80/7
GTIN	4062406088002
Produktų klasė	220

Aprašymas**Modelis:**

Tvirta kampinė freza su daugiapusiais keičiamų plokštelių įdėklais stabilioms apdirbimo sąlygoms. Galima naudoti kartu su keičiama plokštele 215117 UNI kaip **didelės pastūmos freza**.

Paskirtis:

Su dvipusėmis plokštelėmis XNEX0806.. su 3 pjovimo briaunomis arba su vienpusėmis plokštelėmis XNEX0806.. su 3 pjovimo briaunomis. **Didelė pastūma**.

Pastaba:

Naudokite GARANT dinamometrinį raktą TQ Nr. **211750 dyd 3,8** su geležte Nr. **674252 dyd. 15IP**.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	7
maksimalus pjovimo gylis $a_{p\text{ maks.}}$	4 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	219798 1 (15IP; 3,8 Nm)
Tvirtinimo kiaurymės Ø	27 mm
Bendras ilgis $L_{\text{ viso}}$	50 mm

Tinkamos keičiamos plokštelės	XNEX 0806..
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	80 mm
Koto tipas	su kiauryme
Reguliuojamas kampas κ	90 laipsniai
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
Pjovimo briaunų išdėstymas	nevienodas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui